


CALIBRO A SPINA DIN 2269



240.1./2.



Materiale:

Acciaio legato per utensili temprato e sottoposto a più trattamenti di invecchiamento.

Durezza 60 ± 2 HRC

Esecuzione:

microrettificate

Grado di precisione I Tolleranza $\pm 0,001$

Grado di precisione II Tolleranza $\pm 0,002$

Avvertenza per l'ordine:

Grado di precisione I = 240.1.

Grado di precisione II = 240.2.

240.1./2. Calibro a spina DIN 2269

d_1	l_1
0,1 - 0,99	40
1 - 20	70

Esempio di ordinazione:

Calibro a spina DIN 2269	= 240.
Grado di precisione KL	1 = 1.
Diametro d_1	1,29 mm = 0129.
Lunghezza l_1	70 mm = 070
N. d'ordine	= 240. 1. 0129. 070