


FIBROFLEX®-KANALLI KESİT



250.




Yürütme:

FIBROFLEX® 3 Shore Sertlikte mevcuttur:

.5. = 80 Shore A = renk: Yeşil

.6. = 90 Shore A = renk: Sarı

.7. = 95 Shore A = renk: Kırmızı

 Daha fazla teknik veri için bölüm G başında görmek.

Siparis Kodu (örnek):

FIBROFLEX®-Kanallı Kesit	=250.
Yay sertliği MAT	80 Shore A = 5.
yükseklik a	75 mm = 075.
Genişlik b	100 mm = 100.
Uzunluk l ₁	250 mm = 0250
Siparis No	=250. 5.075. 100. 0250

250. FIBROFLEX®-Kanallı Kesit

a	b	a ₁	b ₁	l ₁	250	500
50	50	35	20		●	●
50	75	35	30		●	●
75	100	50	40		●	●
100	200	60	120		●	●