


BARRA TONDA IN CAVA FIBROELAST®



2541.4.



Materiale:

Poliuretano a base di poliesteri,
Shore A 70

Colore:

bianco

Nota:

Le barre tonde cave FIBROELAST® possono venir impiegate anche con funzione di molle.

Caratteristiche fisiche:

Durezza Shore A: 70
Modulo 100%: 3,0 [N/mm²]
Modulo 300%: 6,0 [N/mm²]
Resistenza a trazione: 28 [N/mm²]
Allungamento: 500 [%]

Resistenza a rottura da trazione: 58 [kN/m]

Deformazione residua da compressione (70°C): 45 [%]

Elasticità di rimbalzo: 55 [%]

Deformazione massima: 40 [%]

2541.4. Barra tonda in cava FIBROELAST®

N. d'ordine	d ₁	d ₂	l ₁
2541.4.016	16	6,5	330
2541.4.020	20	8,5	500
2541.4.025	25	10,5	500
2541.4.032	32	13,5	500
2541.4.040	40	13,5	500
2541.4.050	50	17	500
2541.4.063	63	17	500
2541.4.080	80	21	500
2541.4.100	100	21	500
2541.4.125	125	27	500