


FIBROFLEX®-KRUHOVÁ TYČ DUTÁ

254.




Provedení:

FIBROFLEX® lze dodat ve 3 tvrdostech Shore A:

.5. = 80 Shore A = zelený

.6. = 90 Shore A = žlutý

.7. = 95 Shore A = červený

 Další technické údaje naleznete v kapitole G.

Příklad objednávky:

FIBROFLEX®-Kruhová tyč dutá	=254.
Tvrdost pružiny MAT	80 Shore A = 5.
Vnější průměr d_1	80 mm = 080
Objednací číslo	=254. 5.080

254. FIBROFLEX®-Kruhová tyč dutá

d_1	d_2	l_1	330	500
16	6,5		●	
20	8,5			●
25	10,5			●
32	13,5			●
40	13,5			●
50	17			●
63	17			●
80	21			●
100	21			●
125	27			●
140	50			●
150	50			●
160	50			●
180	50			●
200	50			●