


BARRE RONDE CREUSE FIBROFLEX®

254.



Exécution :

FIBROFLEX® est livrable en 3 duretés Shore A:

.5.=80 Shore A = vert

.6.=90 Shore A = jaune

.7.=95 Shore A = rouge

☞ Pour autres données techniques voir au début du chapitre G.

Exemple de commande :

Barre ronde creuse FIBROFLEX®	=254.
Dureté de ressort MAT	80 Shore A = 5.
Diamètre extérieur d ₁	80 mm = 080
N° de commande	=254. 5.080

254. Barre ronde creuse FIBROFLEX®

d ₁	d ₂	l ₁	330	500
16	6,5		●	
20	8,5			●
25	10,5			●
32	13,5			●
40	13,5			●
50	17			●
63	17			●
80	21			●
100	21			●
125	27			●
140	50			●
150	50			●
160	50			●
180	50			●
200	50			●