


BARRA TRIANGOLARE CAVA (60°) FIBROFLEX®

257.



Esecuzione:

FIBROFLEX® fornire in tre gradi di durezza:

.5. = 80 Shore A = verde

.6. = 90 Shore A = giallo

.7. = 95 Shore A = rosso

☞ Per ulteriori dati tecnici vedi all'inizio del capitolo G.

Esempio di ordinazione:

Barra triangolare cava (60°) FIBROFLEX®	=257.
Durezza della molla MAT	80 Shore A = 5.
Kantenlänge b	50 mm = 050.
Lunghezza l ₁	250 mm = 0250
N. d'ordine	=257. 5.050. 0250

257. Barra triangolare cava (60°) FIBROFLEX®

b	d ₁	l ₁	250	500
35	8		●	●
50	12		●	●
80	20		●	●