


# STŘIŽNÁ POUZDRO BEZ OSAZENÍ, POLOTOVAR, ISO 8977

2606.




## 2606. Střížná pouzdro bez osazení, polotovar, ISO 8977

d <sub>2</sub> / Objednáací číslo	d <sub>4</sub>	P	l /		16	20	22	25	28	30	32	35	40
			Objednáací číslo	l <sub>1</sub> / (Objednáací písmeno)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(J)	(K)
5 / (1)	2,8	0,8	2 (1)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
6 / (2)	3,5	1	3 (2)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
8 / (3)	4	1	4 (3)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
10 / (4)	5,8	1	4 (3) 8 (6)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
13 / (5)	8	1,2	5 (4) 8 (6)			●	●	●	●	●	●	●	●
16 / (6)	9,5	1,2	5 (4) 8 (6)			●	●	●	●	●	●	●	●
20 / (7)	12	1,5	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	●
22 / (8)	15	1,5	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (9)	17,3	1,5	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	●
32 / (10)	20,7	1,5	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	●
38 / (11)	27,7	1,5	8 (6) 12 (8)					●	●	●	●	●	●
40 / (12)	27,7	1,5	8 (6) 12 (8)					●	●	●	●	●	●
50 / (14)	37	1,5	8 (6) 12 (8)					●	●	●	●	●	●

### Příklad objednávky:

**2606.10F8**



**Tvarovací střížná délka: l**

12 mm

**Délka: l<sub>1</sub>**

28 mm

**Průměr: d<sub>2</sub>**

32 mm

**Typ:**

bez osazení

ISO 8977

**Provedení:**

polotovar (startovací otvor)

**Střížná pouzdra**

**Objednáací číslo**

= (8)

**Objednáací písmeno**

= (F)

**Objednáací číslo**

= (10)

**Objednáací číslo**

= (6)

**Objednáací číslo**

= (0)

= 26

### Materiál:

HSS

Tvrdost 62 ± 2 HRC

### Provedení:

Průměr d<sub>2</sub>, středící průměr a čelní plochy broušené.

Průměr P je vyvrtaný startovací otvor pro elektroerozivní obrábění.

Nestandardní výroba na poptávku.