


# MATRICE DA TRANCIATURA CON COLLARE, ROTONDO, ISO 8977



2617.



## 2617. Matrice da tranciatura con collare, rotondo, ISO 8977

d <sub>2</sub> / Cifra indicativa	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	P	l / Cifra indicativa	l <sub>1</sub> / (Lettera indicativa)	16 (B)	20 (C)	22 (D)	25 (E)	28 (F)	30 (G)	32 (H)	35 (J)
5 / (1)	8	2,8	1 - 2,4	2 (1)		●	●	●	●	●	●	●	●
6 / (2)	9	3,5	1,6 - 3	3 (2)		●	●	●	●	●	●	●	●
8 / (3)	11	4	2 - 3,5	4 (3)		●	●	●	●	●	●	●	●
10 / (4)	13	5,8	2,5 - 5	4 (3) 8 (6)		●	●	●	●	●	●	●	●
13 / (5)	16	8	4 - 7	5 (4) 8 (6)			●	●	●	●	●	●	●
16 / (6)	19	9,5	6 - 9	5 (4) 8 (6)			●	●	●	●	●	●	●
20 / (7)	23	12	8 - 11	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●
22 / (8)	25	15	9 - 14	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●
25 / (9)	28	17,3	10,7 - 16	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●
32 / (10)	35	20,7	15 - 20	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●
38 / (11)	41	27,7	19 - 27	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●
40 / (12)	43	27,7	19 - 27	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●
50 / (14)	53	37	26 - 36	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●

### Materiale:

HSS

Durezza 62 ± 2 HRC


### Esecuzione:

Diametro d<sub>2</sub>, spallamento di centraggio e superfici frontali rettificata.

Fabbricazione speciale su richiesta.

Esempio di ordinazione: senza sicurezza di posizionamento

**2617.10F8.1510**



**Forma: rotondo**

P = ø15,1 mm

**Lunghezza di penetrazione: l**

12 mm

**Lunghezza: l<sub>1</sub>**

28 mm

**Diametro: d<sub>2</sub>**

32 mm

**Tipo:**

con collare

ISO 8977

**Esecuzione:**

rotondo

**Matrice**

= 1510

**Cifra indicativa**

= (8)

**Lettera indicativa**

= (F)

**Cifra indicativa**

= (10)

**Cifra indicativa**

= (7)


**Cifra indicativa**

= (1)


= 26

# MATRICI DA TRANCIATURA CON COLLARE, CILINDRICHE, ISO 8977, SICUREZZA DI POSIZIONAMENTO


## Sicurezza di posizionamento 1 (1)




## Sicurezza di posizionamento 2 (2)



## Sicurezza di posizionamento 3 (3)



## Sicurezza di posizionamento 4 (4)



Esempio di ordinazione: con sicurezza di posizionamento da  $d_2 \geq 8$  mm

**2617.10F8.1510.A4**

<p><b>Sicurezza di posizionamento:</b> Pianura levigate (continuato)</p> <p><b>Angolo:</b> 0°</p> <p><b>Forma: rotondo</b> P = ø15,1 mm</p> <p><b>Lunghezza di penetrazione: l</b> 12 mm</p> <p><b>Lunghezza: l<sub>1</sub></b> 28 mm</p> <p><b>Diametro: d<sub>2</sub></b> 32 mm</p> <p><b>Tipo:</b> con collare ISO 8977</p> <p><b>Esecuzione:</b> rotondo</p> <p><b>Matrice</b></p>	<p><b>Cifra indicativa</b> = (4)</p> <p><b>Lettera indicativa</b> = (A)</p> <p>= 1510</p> <p><b>Cifra indicativa</b> = (8)</p> <p><b>Lettera indicativa</b> = (F)</p> <p><b>Cifra indicativa</b> = (10)</p> <p><b>Cifra indicativa</b> = (7)</p> <p><b>Cifra indicativa</b> = (1)</p> <p>= 26</p>
--	---