

# DÜZ ÇIKARICI PİM, NİTRİTLENMİŞ, DIN ISO 8693 BENZERİ

## Malzeme:

NWA  
Sipariş No 263.8.  
Sertlik:  
Şaft\*  $\geq 950$  HV 0,3  
Kafa  $45 \pm 5$  HRC  
Gerilim Kuvveti (ana)  $> 1400$  N/mm<sup>2</sup>

Malzemeler hakkında detaylı bilgi için bkz: Bölüm E başında


## Yürütme:

Gövde nitritli ve hassas tabanlı.  
Kafa sıcak dövülmüştür.

## Not:

\*Nitritli yüzün inceliğinden dolayı, sertlik testi sadece Vicker ölçüm birimiyle sınırlıdır. Test yükü maksimum=3 N maks.  
A ve b özel boyutları sipariş üzerine üretilir.

263.8.



## 263.8. Düz Çıkarıcı pim, nitritlenmiş, DIN ISO 8693 benzeri

	4	4.2	4.2	4.2	5	5	5	6	6	6	6	8	8	8	10	10	12	12	16	16
d <sub>1</sub>	4	4.2	4.2	4.2	5	5	5	6	6	6	6	8	8	8	10	10	12	12	16	16
d <sub>2</sub>	8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	16	16	18	18	22	22
k	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7
r	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8
a	1	1	0.8	1.2	1	1.2	1.5	1.2	1	1.5	2	1.2	1.5	2	1.5	2	2	2.5	2	2.5
b	3.5	3.8	3.8	3.8	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	9.5	9.5	11.5	11.5	15.5	15.5
l <sub>1</sub>	63	80	100	125	160	200	250	315	400											
l <sub>2</sub>	30	40	50	60	80	100	125	160	200											
l <sub>3</sub>	25	30	40	50	50	60	70	85	95											
l <sub>4</sub>	10	10	10	15	30	40	65	85	105											

## Siparis Kodu (örnek):

Düz Çıkarıcı pim, nitritlenmiş, DIN ISO 8693 benzeri =263.8.  
Genişlik a 2 mm = 20.  
Uzunluk b 5.5 mm = 055.  
Uzunluk l<sub>1</sub> 125 mm = 125  
Siparis No =263.8. 20. 055. 125