


HASSAS İTİCİ KOLLAR, SERTLEŞTİRİLMİŞ, DIN ISO 8405



264.1.



Malzeme:

WS

Sipariş No 264.1.

Sertlik:

Gövde 60 ± 2 HRC

Kafa 45 ± 5 HRC

Malzemeler hakkında detaylı bilgi için bknz: Bölüm E başında

Yürütme:

Gövde sertleştirilmiş, ve hassas tabanlıdır.

Kafa sıcak dövülmüştür.

Yataklama borusu hassas tabanlı ve honlanmış.

*Ø d₄'e kadar = 4,5: tolerans +0,2/-0,1

*Ø d₄'dan = 5: tolerans +0,3/-0,1

264.1. Hassas itici kollar, Sertleştirilmiş, DIN ISO 8405

d ₁	d ₃	d ₄	d ₂	k	r	l ₂	l ₁	70	75	80	90	100	125	150	175	200	225	250	275
2,5	1,25	1,6	5	2	0,3	20		●		●		●							
3	1,5	1,8	6	3	0,3	35			●			●	●	●					
3	1,6	1,9	6	3	0,3	35			●			●	●	●	●				
4	2	2,5	8	3	0,3	35			●			●	●	●	●	●	●		
4	2,2	2,4	8	3	0,3	35			●			●	●	●	●	●	●		
5	2,5	3	10	3	0,3	35			●			●	●	●	●	●	●		
5	2,7	3	10	3	0,3	45			●			●	●	●	●	●	●		
5	3	3,5	10	3	0,3	45			●			●	●	●	●	●	●	●	
5	3,2	3,5	10	3	0,3	45			●			●	●	●	●	●	●	●	
6	3,5	4	12	5	0,5	45			●			●	●	●	●	●	●	●	
6	3,7	4	12	5	0,5	45			●			●	●	●	●	●	●	●	
6	4	4,3	12	5	0,5	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
8	4,2	5	14	5	0,5	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
8	5	5,5	14	5	0,5	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
8	5,2	5,5	14	5	0,5	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
10	6	6,5	16	5	0,5	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
10	6,2	6,5	16	5	0,5	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
12	8	8,5	20	7	0,8	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
12	8,2	8,5	20	7	0,8	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
14	10	10,5	22	7	0,8	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
14	10,5	11	22	7	0,8	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
16	12	12,5	22	7	0,8	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
16	12,5	13	22	7	0,8	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●

Siparis Kodu (örnek):

Hassas itici kollar, Sertleştirilmiş, DIN ISO 8405 =264.1.
 Çıkarıcı çapı d₃ 4 mm = 0400.
 Uzunluk l₁ 75 mm = 075
 Sipariş No =264.1. 0400. 075