

ISIYA DAYANIKLI HASSAS İTİCİ KOLLAR, NİTRİTLİ , DIN ISO 8405

Malzeme:

NWA
Sipariş No 264.8.
Sertlik:
Gövde** ve Boru ≥ 950 HV 0,3
Kafa 45 ± 5 HRC
Gerilim Kuvveti (ana) > 1400 N/mm²

Malzemeler hakkında detaylı bilgi için
bkz: Bölüm E başında


Yürütme:

Gövde nitritli ve hassas tabanlı.
Kafa sıcak dövülmüştür.
Yataklama borusu hassas tabanlı ve honlanmış.
* $\varnothing d_4$ 'e kadar = 4,5: tolerans $+0,2/-0,1$
* $\varnothing d_4$ 'dan = 5: tolerans $+0,3/-0,1$

Not:

**nitritli yüzün inceliğinden dolayı, sertlik testi sadece Vicker ölçüm birimiyle sınırlıdır. Test yükü maksimum = 3N.

264.8.



264.8. Isıya dayanıklı hassas itici kollar, Nitritli , DIN ISO 8405

d ₁	d ₃	d ₄	d ₂	k	r	l ₂	l ₁	75	100	125	150	175	200	225	250	275
3	1,5	1,8	6	3	0,3	35		●	●	●	●					
3	1,6	1,9	6	3	0,3	35		●	●	●	●					
4	2	2,5	8	3	0,3	35		●	●	●	●					
4	2,2	2,4	8	3	0,3	35		●	●	●	●					
5	2,5	3	10	3	0,3	35		●	●	●	●					
5	2,7	3	10	3	0,3	45		●	●	●	●					
5	3	3,5	10	3	0,3	45		●	●	●	●	●				
5	3,2	3,5	10	3	0,3	45		●	●	●	●	●				
6	3,5	4	12	5	0,5	45		●	●	●	●	●				
6	3,7	4	12	5	0,5	45		●	●	●	●	●				
6	4	4,3	12	5	0,5	45		●	●	●	●	●	●			
8	4,2	5	14	5	0,5	45		●	●	●	●	●	●			
8	5	5,5	14	5	0,5	45		●	●	●	●	●	●			
8	5,2	5,5	14	5	0,5	45		●	●	●	●	●	●			
10	6	6,5	16	5	0,5	45		●	●	●	●	●	●	●		
10	6,2	6,5	16	5	0,5	45		●	●	●	●	●	●	●	●	
12	8	8,5	20	7	0,8	45		●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	8,2	8,5	20	7	0,8	45		●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	10	10,5	22	7	0,8	45		●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	10,2	10,5	22	7	0,8	45		●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	12	12,5	22	7	0,8	45		●	●	●	●	●	●	●	●	●

Siparis Kodu (örnek):

Isıya dayanıklı hassas itici kollar, Nitritli , DIN ISO 8405 =264.8.
Çıkarıcı çapı d₃ 4 mm = 0400.
Uzunluk l₁ 75 mm = 075
Siparis No =264.8. 0400. 075