


PUNZONE DA TRANCIATURA SIMILE A DIN 9844, FORME B



271.



$$d_4 = d_1^{+0,5}$$

271. Punzone da tranciatura simile a DIN 9844, Forme B

Gradazione		d_2	d_3	l_2	r	l_1	71	90	112
d_1	d_1								
0,5	0,05	2	3,6	7	0,2		●	●	●
1,95	0,05	2,5	4	7	0,2		●	●	●
2,5	0,1	3,2	5	7	0,3		●	●	●
3,2	0,1	4	7	7	0,3		●	●	●
4	0,1	5	8,5	7	0,5		●	●	●
5	0,1	6,3	10	7	0,5		●	●	●
6,3	0,1	8	12	16	0,7		●	●	●
8	0,1	10	14,5	16	0,7		●	●	●
10	0,1	12,5	18	16	1		●	●	●
12,5	0,1	16	22	16	1		●	●	●

Materiale:

Carburo metallico
N. d'ordine 271.9.

Esecuzione:

Gambo superfinito.
Testa: Acciaio, brasata o metallo duro.

Altri diametri e lunghezze a richiesta.

Esempio di ordinazione:

Punzone da tranciatura simile a DIN 9844, Forme B	=271.9.
Diametro di tranciatura d_1	7.3 mm = 0730.
Lunghezza l_1	71 mm = 071
N. d'ordine	=271.9. 0730. 071