


DELME BURCU ŞAPKASIZ, DIN 179 ŞEKİL A

277.



Malzeme:

Yüzeysel sertleştirilmiş çelik
Sertliği 740 ± 40 HV 10

Yürütme:

d_1 ve d_2 Çapları Hassas Taşlanmış.

Öteki ölçüler Sipariş Üzerine üretilir.

277. Delme Burcu Şapkasız, DIN 179 Şekil A

d_1	d_2	Adım	l_1	6	8	9	10	12	16	20	25	28	30	36	45	56	67
0,9 - 1	3	0.1		●		●											
1,1 - 1,8	4	0.1		●		●											
1,9 - 2,6	5	0.1		●		●											
2,7 - 3,3	6	0.1			●			●	●								
3,4 - 4	7	0.1			●			●	●								
4,1 - 5	8	0.1			●			●	●								
5,1 - 6	10	0.1					●		●	●							
6,1 - 8	12	0.1					●		●	●							
8,1 - 10	15	0.1						●	●	●							
10,1 - 12	18	0.1						●	●	●							
12,1 - 15	22	0.1							●	●			●	●			
15,5 - 18	26	0.5							●	●			●	●			
18,5 - 22	30	0.5								●			●	●			
22,5 - 26	35	0.5								●			●	●			
26,5 - 30	42	0.5									●		●	●		●	
30,5 - 35	48	0.5									●		●	●		●	
35,5 - 42	55	0.5										●	●	●		●	
42,5 - 48	62	0.5											●	●		●	●

Siparis Kodu (örnek):

Delme Burcu Şapkasız, DIN 179 Şekil A = 277.1.
Kılavuz çapı d_1 12.1 mm = 1210.
Uzunluk l_1 16 mm = 016
Siparis No = 277.1. 1210.016