

İÇİN İŞLENME PAYLI HASSAS DÜZ VE KARE ÇELİK BAR, DIN 59350

Malzeme:

1.2162 / 21 MnCr 5

Yüzeyssel sertleştirilmiş çelik


2923.2162.



orjinal
BÖHLER
kalitesi

Yürütme:

Kalınlık kesinlik alanı, genişyüzeyli ya da işlenmiş, uzunluğu işlenmiş



2923.2162. İçin işlenme paylı hassas düz ve kare çelik bar, DIN 59350

s	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4
b											
20,3	●	●	●	●							
20,4					●						
25,3	●	●	●	●	●						
25,4						●					
30,3	●	●	●	●	●	●					
30,4							●				
40,3	●	●	●	●	●	●	●				
40,4								●			
50,3	●	●	●	●	●	●	●	●			
50,4									●		
60,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
60,4										●	
70,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
80,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
80,4											●
100,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
300,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Siparis Kodu (örnek):

İçin işlenme paylı hassas düz ve kare çelik bar, DIN 59350	=	2923.2162.
Genişlik B	40.3 mm	= 040.
Kalınlık S	8.2 mm	= 008.
Uzunluk L	1000 mm	= 1000
Siparis No	=	2923.2162. 040. 008. 1000