

# ACCIAIO PIATTO DI PRECISIONE E ACCIAIO QUADRO CON SOVRAMETALLO, DIN 59350

2923.2363.




**Materiale:**

1.2363 / X 100 CrMoV 5-1  
Acciaio per lavorazione a freddo

**Esecuzione:**

Spessore rettificato a precisione, larghezza rettificata o fresata, lunghezza lavorata



**2923.2363. Acciaio piatto di precisione e acciaio quadro con sovrametallo, DIN 59350**

s	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
b												
20,4					●							
25,3	●	●	●									
25,4						●						
30,3	●	●	●	●	●							
30,4							●					
40,3	●	●	●	●	●	●	●					
40,4								●				
50,3	●	●	●	●	●	●	●					
50,4									●			
60,3	●	●	●	●	●	●	●	●				
60,4										●		
80,3	●	●	●	●	●	●	●	●				
80,4											●	
100,3	●	●	●	●	●	●	●	●				
100,4												●
125,3		●	●	●	●	●	●	●				
150,3		●	●	●	●	●	●	●				
200,3		●	●	●	●	●	●	●				
250,3					●	●	●	●				

**Esempio di ordinazione:**

Acciaio piatto di precisione e acciaio quadro con sovrametallo, DIN 59350	=	2923.2363.
Larghezza B	30.3 mm =	030.
Spessore S	8.2 mm =	008.
Lunghezza L	1000 mm =	1000
N. d'ordine	=	2923.2363. 030. 008. 1000