



# PŁYTKA ŚLIZGOWA, STAL Z WKŁADKAMI GRAFITOWYMI

2962.85.



2962.85.



## 2962.85. Płytki ślizgowe, Stal z wkładkami grafitowymi

Numer katalogowy	Typ	b	s	a	l <sub>1</sub>	e	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	e <sub>3</sub>	Liczba otworów	d <sub>1</sub>	d	t
2962.85.050.20.240	A	50	20	240	25	50	140	-	-	2	13,5	20	13
2962.85.050.20.300	B	50	20	300	25	50	100	-	-	3	13,5	20	13
2962.85.050.20.350	B	50	20	350	25	50	125	-	-	3	13,5	20	13
2962.85.080.20.300	B	80	20	300	40	50	100	-	-	3	13,5	20	13
2962.85.080.20.350	B	80	20	350	40	50	125	-	-	3	13,5	20	13
2962.85.080.20.400	B	80	20	400	40	50	150	-	-	3	13,5	20	13
2962.85.080.20.450	L	80	20	450	40	50	115	-	120	4	13,5	20	13
2962.85.080.20.500	L	80	20	500	40	50	135	-	130	4	13,5	20	13
2962.85.125.20.400	D	125	20	400	25	50	150	37,5	-	5	13,5	20	13
2962.85.125.20.450	H	125	20	450	25	50	115	37,5	120	6	13,5	20	13
2962.85.125.20.500	H	125	20	500	25	50	135	37,5	130	6	13,5	20	13

### Material:

Stal, hartowana powierzchniowo. Powierzchnie ślizgowe ze zmagazynowanym smarem stałym (wkładki grafitowe).

### Uwaga:

Śruby nie wchodzą w zakres dostawy.

### Mocowanie:

Stosować śruby z łbem walcowym  
DIN EN ISO 4762 M12.