


#### Použití

K vytváření zatížitelných a vi opotebení odolných šroubových spoj v tvrdé umlé hmot.

#### Animace




Rozměry v mm

číslo dílu	vnitřní závit	vnější prům	délka	min.tloušťka stěny	průměr otvoru (směrná hodnota)
	A	E	B	W	L +0,1
850 000 020.800	M 2	3,35	4,0	1,6	3,1
850 000 025.800	M 2,5	4,2	5,3	2,0	3,8
850 000 030.800	M 3	4,2	5,3	2,0	3,8
850 000 035.800	M 3,5	5,0	6,3	2,5	4,6
850 000 040.800	M 4	5,8	7,4	2,5	5,4
850 000 050.800	M 5	6,6	8,3	2,5	6,2
850 000 060.800	M 6	8,2	9,2	2,8	7,8
850 000 080.800	M 8	9,7	9,2	3,8	9,3
850 000 100.800	M 10	12,0	9,2	5,5	11,6

#### Příklad nalezení čísla dílu

Vtlačovací závitová vložka Mubux®-A dle podnikové normy řady 850 s vnitřním závitem A = M4, z mosazi: Mubux®-A 850 000 040.800



Rozměry v mm

číslo dílu	vnitřní závit	vnější prům	průměr hlavy	výška hlavy	délka
	A	E	E <sub>1</sub>	K	B
852 000 020.800	M 2	3,35	4,8	0,6	4,6
852 000 025.800	M 2,5	4,2	5,6	0,6	5,9
852 000 030.800	M 3	4,2	5,6	0,6	5,9
852 000 035.800	M 3,5	5,0	6,4	0,8	7,1
852 000 040.800	M 4	5,8	7,2	0,8	8,2
852 000 050.800	M 5	6,6	8,0	1,0	9,3
852 000 060.800	M 6	8,2	9,5	1,3	10,5
852 000 080.800	M 8	9,7	11,0	1,3	10,5
852 000 100.800	M 10	12,0	14,0	1,6	10,8

Průměr úložného otvoru viz. díl č. 850 ... ..


**Materiál** Mosaz  
**Tolerance** ISO 2768-m  
**Závit** vnitřní závit A: dle ISO 6H

Art. Č. (čtvrtá skupina čísel) ... .. 800



### Vtlačovací závitový kolík

**Mubux®-AS**  
podnik. norma  
856



dodávají se délky kolíků  
(jiné délky na dotaz)

Rozměry v mm

číslo dílu	závit	vnější prmr	délka vložky	průměr otvoru (směrná hodnota)	číslo dílu 11. místo	délka
	A	E	B	L +0,1	S	
856 000 030. ...	M 3	4,2	5,3	3,8	... .. 820	6
856 000 035. ...	M 3,5	5,0	6,3	4,6	... .. 840	10
856 000 040. ...	M 4	5,8	7,4	5,4	... .. 860	16
856 000 050. ...	M 5	6,6	8,3	6,2	... .. 880	25
856 000 060. ...	M 6	8,2	9,2	7,8		
856 000 080. ...	M 8	9,7	9,2	9,3		

Délka závitu = S - 2P  
P = stoupání závitu


**Příklad nalezení  
čísla dílu**

Vtlačovací závitový kolík Mubux®-AS dle podnikové normy řady 856, délka závitového kolíku **S = 10 mm**  
a závit A = M4, z mosazi: Mubux®-AS 856 000 040.**840**



### Vtlačovací závitový kolík

**Mubux®-ASK**  
podnik. norma  
857



Rozměry v mm

číslo dílu	závit	vnější prmr (bez hlavy)	prmr hlavy	výška hlavy	délka
	A	E	E <sub>1</sub>	K	B
857 000 030. ...	M 3	4,2	5,6	0,6	5,9
857 000 035. ...	M 3,5	5,0	6,4	0,8	7,1
857 000 040. ...	M 4	5,8	7,2	0,8	8,2
857 000 050. ...	M 5	6,6	8,0	1,0	9,3
857 000 060. ...	M 6	8,2	9,5	1,3	10,5
857 000 080. ...	M 8	9,7	11,0	1,3	10,5

**Dodávané délky kolíků: viz. tabulka 856**

**Průměr úložného otvoru viz. díl č. 856 ... ..**

**Materiál** Mosaz  
**Tolerance** ISO 2768-m  
**Závit** Závit kolíku A: dle ISO 6g