



外形尺寸图 (毫米)
MXSM6



(mm)

型号	行程 (ST)	Z	S	SS	ZZ
MXSM 6-10	10	15	23	55	68.5
MXSM 6-20	20	20	33	65	78.5
MXSM 6-30	30	25	43	75	88.5
MXSM 6-40	40	30	53	85	98.5
MXSM 6-50	50	35	63	95	108.5

MXSM10 · MXSM15




(mm)

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	NN	P	Q	QQ	R	U	V	X	Y
MXSM10	46	17	44	15	7.5	2-M4 × 0.7	35	20	4	8	20	2-φ3.4通孔 2-φ6.5沉孔深3.3	2-M3 × 0.5 螺孔深5	φ6	33.6	8.5	7	30	2-M4 × 0.7 螺孔深7	4-M3 × 0.5 螺孔深4.5	M3 × 0.5 × 10	M5 × 0.8 × 5
MXSM15	58	20	56	18	9	2-M5 × 0.8	45	25	5	10	30	2-φ4.3通孔 2-φ8沉孔深4.4	2-M4 × 0.7 螺孔深6	φ8	48	10	10	38.5	2-M5 × 0.8 螺孔深8	4-M4 × 0.7 螺孔深5	M5 × 0.8 × 10	M6 × 1.0 × 5

不同行程尺寸表

型号	SS																Z					ZZ													
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	75	80	90	100	10, 15 20, 25	30, 35, 40, 45, 50	60, 70, 75	80	90, 100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	75	80	90	100
MXSM10	65	70	75	80	85	90	95	100	105	115	125	130	—	—	—	30	40	50	—	—	82	87	92	97	102	107	112	117	122	132	142	147	—	—	—
MXSM15	70	75	80	85	90	95	100	105	110	120	130	135	140	150	160	25	35	45	45	55	89	94	99	104	109	114	119	124	129	139	149	154	159	169	179

MXSM20 · MXSM25 · MXSM32



(mm)

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	NN	OO	P
MXSM20	64	25	62	23	11.5	2-M5×0.8	50	28	6	12	12	30	2-φ5.5通孔 2-φ9.5沉孔深5.3	2-M4×0.7 螺孔深6	φ10	M6×1.0×18.5	53
MXSM25	80	30	78	28	14	2-M6×1.0	60	35	6	12	12	30	2-φ6.9通孔 2-φ11沉孔深6.3	2-M5×0.8 螺孔深7.5	φ12	M6×1.0×18.5	64
MXSM32	98	38	96	36	18	2-M6×1.0	75	44	8	16	14	30	2-φ6.9通孔 2-φ11沉孔深6.3	2-M5×0.8 螺孔深8	φ16	M8×1.25×23	76

型号	PP	Q	QQ	R	T	TT	U	UU	V	W	X	Y
MXSM20	M6×1.0	7.75	12.5	45	9.5	6.5	8	4-M5×0.8 螺孔深4.5	8-M4×0.7 螺孔深5.5	2-M6×1.0 螺孔深10	M6×1.0×12	M8×1.25×6
MXSM25	M6×1.0	8.5	15	46	13	9	9	4-Rc 1/8 螺孔深6.5	8-M5×0.8 螺孔深7.5	2-M8×1.25 螺孔深12	M6×1.0×14	M8×1.25×6
MXSM32	M8×1.25	9	19	56	20	11.5	10	4-Rc 1/8 螺孔深6.5	8-M5×0.8 螺孔深7.5	2-M8×1.25 螺孔深12	M8×1.25×16	M10×1.5×8

不同行程尺寸表

记号 行程 型号	SS														Z			ZZ															
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	75	80	90	100	10, 15, 20, 25	30, 35, 40, 45, 50	60, 70, 75, 80, 90, 100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	75	80	90	100
MXSM20	80	85	90	95	100	105	110	115	120	130	140	145	150	160	170	30	40	60	104	109	114	119	124	129	134	139	144	154	164	169	174	184	194
MXSM25	82	87	92	97	102	107	112	117	122	132	142	147	152	162	172	30	40	60	106	111	116	121	126	131	136	141	146	156	166	171	176	186	196
MXSM32	92	97	102	107	112	117	122	127	132	142	152	157	162	172	182	40	50	70	122	127	132	137	142	147	152	157	162	172	182	187	192	202	212