

微型滚珠衬套导向轴用衬套 法兰型 / 标准型 / 紧凑型




选型指南

举例	型号 Code No.	-	Y	型号 Code PD	-	F
标准	WGT16C 5	-	30	WGN11C 3	-	15

■微型滚珠衬套导向轴用衬套 法兰型




Code	型号	材质	硬度
WGT16C	法兰型	SUJ2	58HRC~
WGT16CS		SUS440C	56HRC~



型号		Y 选择	D	外径D公差	Ha	W	P	T	d	d1	d2	t
Code	No.											
WGT16C WGT16CS	5	20 30	10	0 -0.006	25	16	17	4	7	6	3.5	2.2
	6	20 30 40	12		28	18	20		8			
	8	20 30 40	14	0 -0.011	29	20	21	10				
	10	30 40 50	16		34	22	25	12				
	12	30 40 50	19		40	25	29	14				

注: 请将该产品与标准滚珠滑套 (WGN11C, WGN11CS, WGN13CS) 配套使用

■滚珠滑套 标准型




Code	材质		硬度
	滚珠保持器	滚珠	滚珠
WGN11C	相当于C3604	SUJ2	58HRC~
WGN11CS		相当于SUS440C	56HRC~
WGN13CS	聚缩醛	相当于SUS440C	56HRC~

型号		F 选择	D	D1
Code	PD			
WGN11C WGN11CS WGN13CS	3	10 15 20	4.8	3.2
	4		5.8	4.2
	*5		6.8	5.2
	*6	15 20 30	7.8	6.2
	*8	9.8	8.2	
	*10	11.8	10.2	
	*12	13.8	12.2	

注: WGN13CS耐腐蚀 注: WGN13CS尺寸选择仅限带有*符号的 注: 请将该产品与衬套 (WGT11C, WGT11CS, WGT12C, WGT12CS, WGT16C) 配套使用

■滚珠滑套 紧凑型



Code	材质		硬度
	滚珠保持器	滚珠	滚珠
WGN12C	相当于C3604	SUJ2	58HRC~
WGN12CS		相当于SUS440C	56HRC~

型号		F 选择	D	D1	B
Code	PD				
WGN12C WGN12CS	2	10 15 20	3.1	2.1	0.6
	3		4.1	3.1	
	4		5.1	4.1	
	5		6.1	5.1	
	6	15 20 30	7.1	6.1	
	8	9.1	8.1		
	10	11.8	10.2		
	12	13.8	12.2		

注: 请将该产品与紧凑型衬套 (WGT13C, WGT13CS, WGT14C, WGT14CS) 配套使用

- 单轴机械手
- 直线模组
- 单轴组件
- 手动组件
- 防尘罩
- 导向轴
- 导向轴支座
- 固定环
- 直线轴承
- 直线轴承组件
- 微型滚珠衬套
- 无油衬套及组件
- 直线导轨
- 导轨配件
- 滚珠丝杠
- 丝杠支座
- 梯形丝杠及支座
- 位置显示器
- 抽屉导轨
- 线性滑轨
- 花键