

抽屉导轨 不锈钢制轻载型两段抽拉式 / 钢制轻载型两段抽拉式

code
5天发货

选型指南




举例	型号
Code	No.
标准	HG17S27 10

导轨材质	不锈钢(SUS304)
滑轨表面处理	无
钢珠材质	SUS440C



标准型 HG17S27
常开状态保持型 HG17BS27

特点：
滑轨采用耐腐蚀性能优异的304不锈钢



常开状态保持型

注：在回程方向上施加0.5kg以上(参考值)的力可解除保持
注：完全拉出滑轨时，突起部勾住板簧，在回程方向上简易保持滑轨
注：在敞开出部的状态下作业时非常方便
注：在垂直或倾斜状态下使用线性滑轨时，请在外部设置用于防止滑轨脱落的机构

■ 不锈钢制轻载型防滑两段抽拉式



型号		滑轨长度	行程	A	Ba	C	D	E	额定负载 (N/2个)
Code	No.								
HG17S27 (标准型)	08	203.2	136.1	143.2	163.2	-	143.2	163.2	254
	10	254	186.9	194	214	154	194	214	234
	12	304.8	225	244.8	264.8	194.8	244.8	264.8	234
HG17BS27 (常开状态保持型)	14	355.6	263.1	295.6	315.6	230.6	295.6	315.6	224
	16	406.4	301.2	346.4	366.4	271.4	346.4	366.4	205
	18	457.2	339.3	397.2	417.2	307.2	397.2	417.2	195
	20	508	377.4	448	468	345	448	468	175

注：1. 安装螺丝请使用M4内六角圆头螺栓，或者圆头小螺丝 2. 水平安装使用时，负载能力下降到额定的25%左右(参考)



HG17C27

特点：
滑轨主体为钢制，表面经三价格处理，为经济型线性导轨



■ 钢制轻载型两段抽拉式

型号		滑轨长度	行程	A	Ba	C	D	E	F	额定负载 (N/2个)
Code	No.									
HG17C27	20	200	135	140	160	-	140	160	62.5	254
	25	250	185	190	210	150	190	210	62.5	234
	30	300	222	240	260	190	240	260	62.5	234
	35	350	260	290	310	225	290	310	62.5	225
	40	400	297	340	360	265	340	360	62.5	205
	45	450	334	390	410	300	390	410	142.5	195
	50	500	371	440	460	337	440	460	142.5	176

注：1. 安装螺丝请使用M4圆头小螺丝或夹紧小螺丝 2. 水平安装使用时，负载能力下降到额定的25%左右(参考)