

不锈钢蝶形铰链 平型 圆孔+腰孔型




选型指南

举例	型号
Code	A
标准	HY34S 35


Code	材质	表面处理
HY34S	SUS304	镜面抛光



4孔安装



6孔安装



支柱

支柱座

支柱
固定夹

触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·
旋钮

手轮

铰链

门部件

	型号		安装孔数	B	A ₁	B ₁	T	d	d ₁	a	b	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)			
	Code	A														
支脚	HY34S	35	4孔安装	40	21	25	2	5.5	5	6.5	5.5	9	0.03			
		47		47	32	30						12	0.05			
脚轮	HY34S	61	6孔安装	58	42	37	3	6.5	6	10	6.5	25	0.06			
		50		75	30	54						2	5.5	4.5	6	0.07
		60		90	38	70									3	7

容许负载为使用2个时的数值。