

拉手 嵌入式拉手\不锈钢旋转拉手

选型指南


标准	举例	型号	型号	形式
	Code	L	Code	L
	LS33S	90	LS34S	94 - B

■ 嵌入式拉手1



Code	材质	精加工	附件
LS33S	SUS304	发纹处理	螺帽 2个
			垫圈 2个
			S20C

面板安装孔尺寸




型号		P	S	L ₁	La	重量 (g)
Code	L					
LS33S	90	74	58	61	60	29
	120	100	86	91	90	49

■ 嵌入式拉手2




Code	材质	精加工
LS34S	SUS304	发纹处理

面板安装孔尺寸




型号		型式	Wa	P	F	S	A	A ₁	T	(J)	L ₁	W ₁	重量 (g)
Code	L												
LS34S	94	B (螺栓型) N (螺帽型)	60	76	32	61	25	43	12	14.5	63	43	80
	109.5		64	88	38	67.5	25	40	14.5	13	73	42	99
	138		88	110	65	96	35	62	21	11.5	99	64	170

■ 不锈钢旋转拉手



Code	材质
LS32S	SUS304

面板安装孔尺寸



型号		W	La	S	J	D	T	t	A	L ₂	重量 (g)
Code	L										
LS32S	76	24	90	52	12	32	36	1	11	60	48
	94		110	64	12	38	42	1	11	74	58
	115		25	135	90	12.2	50	55	1.2	12	102