

Tragarmsystem CP 60

	drehbar/neigbar	starr	Länge mm	Gewicht kg	Farbe RAL	Gehäuseteil CP 60	Gehäuseteil CP 60/40	Mittelteil CP 60	Wandteil CP 60	
						Best.-Nr.				
Neigungsadapter 10° für Tragarmanschluss										
	-	■	-	0,6	7035	6206.400	-	-	-	
Ø 130 mm	-	■	-	0,4	7035	6206.440	-	-	-	
□ 120 x 65 mm	-	■	-	0,4	7035	6206.440	-	-	-	
Neigungsadapter +/-45°/Neigungsadapter +100°/-60° für Tragarmanschluss siehe Seite 161/162										
	■	-	-	1,2	7024	6206.420	-	-	-	
Ø 130 mm	■	-	-	0,8	7035/7024	6206.460	6206.460	-	-	
□ 120 x 65 mm	■	-	-	0,8	7035/7024	-	6206.460	-	-	
□ 90 x 71 mm	■	-	-	0,8	7024	-	6206.460	-	-	
Anschlusskonsole VESA 75/100 für Tragarmanschluss siehe Seite 156										
	-	■	-	1,1	7035/7024	6206.480	-	-	-	
□ 120 x 65 mm	-	■	-	1,1	7035/7024	6206.480	-	-	-	
Befestigung CP 60/40 für Tragarmanschluss										
	-	■	-	0,7	7035	6206.320	-	-	-	
Ø 130 mm	-	■	-	1,0	7035	6206.360	-	-	-	
□ 120 x 65 mm	-	■	-	1,0	7024	-	6501.070	-	-	
□ 90 x 71 mm	-	■	-	1,0	7024	-	6501.070	-	-	
Kupplung CP 60/40 für Tragarmanschluss										
	■	-	-	2,1	7035	6206.300	-	-	-	
Ø 130 mm	■	-	-	1,2	7035	6206.340	6501.130	-	-	
□ 120 x 65 mm	■	-	-	1,1	7024	-	6501.050	-	-	
□ 90 x 71 mm	■	-	-	1,1	7024	-	6501.050	-	-	
Winkelkupplung 90° CP 60/40 für Tragarmanschluss										
	■	-	-	1,8	7035/7024	6206.380	-	-	-	
Ø 130 mm	■	-	-	1,8	7035/7024	6206.380	-	-	-	
Tragprofil CP 60/40										
	-	-	250	1,25	7035	6206.025	CP 60	CP 40 ¹⁾	CP 60	
geschlossen	-	-	500	2,5		6206.050	-	-	6206.025	6206.025
	-	-	1000	5,0		6206.100	6501.000	6501.020	6206.050	6206.050
	-	-	2000	10,0		6206.200	6501.020	-	6206.100	6206.100
	-	-				6206.200	-	-	6206.200	6206.200
Winkeladapter 90° für Tragarm-Kombination CP 60/40 siehe Seite 158										
	-	■	-	1,0	7035/7024	-	6206.640	-	-	
Ø 130 mm	-	■	-	1,0	7035/7024	-	6206.640	-	-	
Winkelstück 90° CP 60										
	-	■	-	0,5	7035/7024	6206.600	-	-	6206.600	
Ø 130 mm	-	■	-	0,5	7035/7024	6206.600	-	-	6206.600	
Zwischengelenk CP 60										
	■	-	-	2,2	7035/7024	-	-	6206.620	-	
Ø 130 mm	■	-	-	2,2	7035/7024	-	-	6206.620	-	
Aufsatzgelenk CP 60										
	■	-	-	2,2	7035/7024	-	-	-	6206.700	
Abgang horizontal	■	-	-	2,2	7035/7024	-	-	-	6206.700	
Wandgelenk CP 60										
	■	-	-	2,85	7035/7024	-	-	-	6206.740	
Abgang horizontal	■	-	-	2,85	7035/7024	-	-	-	6206.740	
Wand-/Bodenbefestigung CP 60, klein										
	-	■	-	0,35	7035	-	-	-	6206.820	
Ø 130 mm	-	■	-	0,35	7035	-	-	-	6206.820	
Wand-/Bodenbefestigung CP 60, groß										
	-	■	-	1,4	7035/7024	-	-	-	6206.800	
Ø 130 mm	-	■	-	1,4	7035/7024	-	-	-	6206.800	
Montage-Element CP 60 für Signalsäule siehe Seite 720										
	-	■	-	0,1	7024	6206.900	6206.900	6206.900	6206.900	
Ø 130 mm	-	■	-	0,1	7024	6206.900	6206.900	6206.900	6206.900	
Zubehör										
Adapter CP 120/60 Ø 130 mm auf □ 120 x 65 mm 6212.500									siehe Seite 157	

¹⁾ Gewichtsangaben und Grafiken für CP 40, siehe Seite 139