


## 端直通接头

固定螺纹：公制细螺纹，圆柱形  
管接头：ISO 9974-2 标准 E 型  
密封方式：PEFLEX 密封圈  
密封材料：标准丁腈橡胶

管件连接件：24°符合 ISO 8434-1 标准



3

系列管外径 d1	d2	压力	d7	dx	lg	l2	SW1	i	Nm -10 %	kg/100 大约	订货号	名称
S 6	M 12 x 1.5	PN 800	16.9	4	32	13	17	12	50	2.9	0784492000	24-SDS-S6-M12E <sup>1)</sup>
S 8	M 12 x 1.5	PN 800	16.9	4	34	15	17	12	50	3.8	1785602000	24-SDS-S8-M12E
S 8	M 14 x 1.5	PN 800	18.9	5	34	15	19	12	60	4.1	0784502000	24-SDS-S8-M14E <sup>1)</sup>
S 8	M 18 x 1.5	PN 630	23.9	5	36.5	17.5	24	12	90	6.5	1785432000	24-SDS-S8-M18E
S 8	M 22 x 1.5	PN 630	26.9	5	41	20	27	14	130	10.4	1785342000	24-SDS-S8-M22E
S 10	M 12 x 1.5	PN 800	16.9	4	34.5	15	19	12	50	4.5	1796512000	24-SDS-S10-M12E
S 10	M 16 x 1.5	PN 800	21.9	7	34.5	15	22	12	80	5.3	0784512000	24-SDS-S10-M16E <sup>1)</sup>
S 10	M 18 x 1.5	PN 630	23.9	7	36.5	17	24	12	90	7.6	1785672000	24-SDS-S10-M18E
S 12	M 12 x 1.5	PN 630	16.9	4	36	16.5	22	12	50	5.2	1785592000	24-SDS-S12-M12E
S 12	M 14 x 1.5	PN 630	18.9	5	36	16.5	22	12	60	6.2	1796332000	24-SDS-S12-M14E
S 12	M 16 x 1.5	PN 630	21.9	7	36	16.5	22	12	80	6.9	1785172000	24-SDS-S12-M16E
S 12	M 18 x 1.5	PN 630	23.9	8	36.5	17	24	12	90	7.1	0784522000	24-SDS-S12-M18E <sup>1)</sup>
S 12	M 20 x 1.5	PN 630	25.9	8	39	17.5	27	14	130	10.0	1795192000	24-SDS-S12-M20E
S 12	M 22 x 1.5	PN 630	26.9	8	39	17.5	27	14	130	10.2	1784832000	24-SDS-S12-M22E
S 14	M 18 x 1.5	PN 630	23.9	8	39	19	24	12	90	7.7	1784672000	24-SDS-S14-M18E
S 14	M 20 x 1.5	PN 630	25.9	10	41	19	27	14	130	9.4	0784532000	24-SDS-S14-M20E <sup>1)</sup>
S 16	M 16 x 1.5	PN 630	21.9	7	39	18.5	27	12	50	8.4	1785372000	24-SDS-S16-M16E
S 16	M 18 x 1.5	PN 630	23.9	10	38.5	18	27	12	90	8.1	784062000	24-SDS-S16-M18E-ID10
S 16	M 22 x 1.5	PN 630	26.9	12	41	18.5	27	14	130	9.6	0784542000	24-SDS-S16-M22E <sup>1)</sup>
S 16	M 27 x 2	PN 420	31.9	12	45	20.5	32	16	200	15.7	1784682000	24-SDS-S16-M27E
S 20	M 22 x 1.5	PN 420	26.9	12	45	20.5	32	14	130	13.9	0784022000	24-SDS-S20-M22E
S 20	M 26 x 1.5	PN 420	31.9	16	47	20.5	32	16	190	16.3	1785782000	24-SDS-S20-M26E
S 20	M 27 x 2	PN 420	31.9	16	47	20.5	32	16	200	15.1	0784552000	24-SDS-S20-M27E <sup>1)</sup>
S 25	M 26 x 1.5	PN 420	31.9	16	51	23	41	16	50	25.0	1798432000	24-SDS-S25-M26E
S 25	M 27 x 2	PN 420	31.9	16	51	23	41	16	200	23.7	1784792000	24-SDS-S25-M27E
S 25	M 33 x 2	PN 420	39.9	20	53	23	41	18	250	26.5	0784562000	24-SDS-S25-M33E <sup>1)</sup>
S 30	M 33 x 2	PN 420	39.9	20	55	23.5	46	18	250	34.9	1796342000	24-SDS-S30-M33E
S 30	M 42 x 2	PN 420	49.9	25	57	23.5	50	20	500	41.7	0784572000	24-SDS-S30-M42E <sup>1)</sup>
S 38	M 48 x 2	PN 420	54.9	32	64	26	55	22	600	56.4	0784582000	24-SDS-S38-M48E <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> 标准尺寸