

Złącza wkręcane proste


Gwint wewnętrzny: Drobny gwint metryczny, cylindryczny

Przyłączka wkręcana: ISO 6149-2/3

Rodzaj uszczelnienia: O-Ring (kształt F)

Materiał uszczelki: Standard NBR

Przyłącze rurowe: 24° wg ISO 8434-1



3

| Seria śr. zewn. rury d1 | d2 | Ciśnienie | d8 | dx | lg | l2 | SW1 | i | Nm -10% | kg/100 ok. | Nr zamówienia | Oznaczenie |
|-------------------------|------------|-----------|------|----|------|------|-----|------|---------|------------|---------------|-------------------------------|
| L 35 | M 33 x 2 | PN 250 | 40,8 | 23 | 44 | 17,5 | 46 | 16 | 160 | 25,9 | 0746422000 | 24-SDS-L35-M33F |
| L 35 | M 42 x 2 | PN 250 | 49,8 | 30 | 44 | 17,5 | 50 | 16 | 210 | 26,5 | 0746402000 | 24-SDS-L35-M42F ¹⁾ |
| L 35 | M 48 x 2 | PN 250 | 54,8 | 30 | 47,5 | 19,5 | 55 | 17,5 | 260 | 36,1 | 0746432000 | 24-SDS-L35-M48F |
| L 42 | M 42 x 2 | PN 250 | 49,8 | 30 | 46 | 19 | 55 | 16 | 210 | 37,4 | 0746412000 | 24-SDS-L42-M42F |
| L 42 | M 48 x 2 | PN 250 | 54,8 | 36 | 47,5 | 19 | 55 | 17,5 | 260 | 33,0 | 0746452000 | 24-SDS-L42-M48F ¹⁾ |
| S 6 | M 12 x 1,5 | PN 800 | 16,8 | 4 | 31 | 13 | 17 | 11 | 35 | 2,9 | 0746502000 | 24-SDS-S6-M12F ¹⁾ |
| S 8 | M 10 x 1 | PN 800 | 13,8 | 3 | 29,5 | 13 | 17 | 9,5 | 15 | 3,2 | 0746572000 | 24-SDS-S8-M10F |
| S 8 | M 12 x 1,5 | PN 800 | 16,8 | 4 | 33 | 15 | 17 | 11 | 35 | 3,9 | 0746562000 | 24-SDS-S8-M12F |
| S 8 | M 14 x 1,5 | PN 800 | 18,8 | 5 | 33 | 15 | 19 | 11 | 40 | 4,1 | 0746552000 | 24-SDS-S8-M14F ¹⁾ |
| S 10 | M 16 x 1,5 | PN 800 | 21,8 | 7 | 35 | 15 | 22 | 12,5 | 55 | 5,5 | 0746602000 | 24-SDS-S10-M16F ¹⁾ |
| S 12 | M 14 x 1,5 | PN 630 | 18,8 | 5 | 35,5 | 17 | 22 | 11 | 40 | 5,9 | 0746672000 | 24-SDS-S12-M14F |
| S 12 | M 16 x 1,5 | PN 630 | 21,8 | 7 | 35,5 | 15,5 | 22 | 12,5 | 55 | 6,0 | 0746662000 | 24-SDS-S12-M16F |
| S 12 | M 18 x 1,5 | PN 630 | 23,8 | 8 | 38,5 | 17 | 24 | 14 | 70 | 7,5 | 0746652000 | 24-SDS-S12-M18F ¹⁾ |
| S 12 | M 22 x 1,5 | PN 630 | 26,8 | 8 | 40 | 17,5 | 27 | 15 | 100 | 11,3 | 0746682000 | 24-SDS-S12-M22F |
| S 16 | M 22 x 1,5 | PN 630 | 26,8 | 12 | 42 | 18,5 | 27 | 15 | 100 | 9,9 | 0746752000 | 24-SDS-S16-M22F ¹⁾ |
| S 16 | M 27 x 2 | PN 420 | 31,8 | 12 | 47,5 | 20,5 | 32 | 18,5 | 170 | 17,1 | 0746772000 | 24-SDS-S16-M27F |
| S 20 | M 22 x 1,5 | PN 630 | 26,8 | 12 | 46 | 20,5 | 32 | 15 | 100 | 19,0 | 0746812000 | 24-SDS-S20-M22F |
| S 20 | M 27 x 2 | PN 420 | 31,8 | 15 | 49,5 | 20,5 | 32 | 18,5 | 170 | 16,4 | 0746802000 | 24-SDS-S20-M27F ¹⁾ |
| S 20 | M 33 x 2 | PN 420 | 40,8 | 16 | 51,5 | 22,5 | 41 | 18,5 | 310 | 27,4 | 0746832000 | 24-SDS-S20-M33F |
| S 25 | M 27 x 2 | PN 420 | 31,8 | 15 | 53 | 22,5 | 41 | 18,5 | 170 | 25,7 | 0746842000 | 24-SDS-S25-M27F |
| S 25 | M 33 x 2 | PN 420 | 40,8 | 20 | 53,5 | 23 | 41 | 18,5 | 310 | 26,9 | 0746852000 | 24-SDS-S25-M33F ¹⁾ |
| S 30 | M 33 x 2 | PN 420 | 40,8 | 20 | 55,5 | 23,5 | 46 | 18,5 | 310 | 33,7 | 0746912000 | 24-SDS-S30-M33F |
| S 30 | M 42 x 2 | PN 420 | 49,8 | 25 | 56 | 23,5 | 50 | 19 | 330 | 49,3 | 0746902000 | 24-SDS-S30-M42F ¹⁾ |
| S 38 | M 48 x 2 | PN 420 | 54,8 | 32 | 63,5 | 26 | 55 | 21,5 | 420 | 57,1 | 0746952000 | 24-SDS-S38-M48F ¹⁾ |

¹⁾ Rozmiary standardowe