


## Empalme macho-macho

Rosca exterior dos lados: rosca BSPP, cilíndrica  
 Rosca exterior: ISO 1179-2 Forma E  
 Tipo de junta: anillo junta de perfil PEFLEX  
 Material de junta: NBR estándar

### La reducción



3

d1	d2	Presión	d7	d9	dx	lg	SW1	i1	i2	Nm -10 % (d1)	kg/100 aprox.	Referencia	Designación	
G 1/4 A	G 1/8 A	PN 500	13,9	18,9	4	29,5	19	12	8	60	20	3,2	1794302000	GP-SD2S-G1/4E-G1/8E-ID4
G 3/8 A	G 1/4 A	PN 630	18,9	21,9	5	36,5	22	12	12	90	60	6,1	1794312000	GP-SD2S-G3/8E-G1/4E
G 1/2 A	G 1/4 A	PN 630	18,5	26,9	5	41	27	14	12	150	60	8,9	1790852000	GP-SD2S-G1/2E-G1/4E
G 1/2 A	G 3/8 A	PN 630	21,9	26,9	8	41,5	27	14	12	150	90	10,5	1798882000	GP-SD2S-G1/2E-G3/8E
G 3/4 A	G 3/8 A	PN 420	21,9	31,9	8	46	32	16	12	200	90	15,0	1790842000	GP-SD2S-G3/4E-G3/8E
G 3/4 A	G 1/2 A	PN 420	26,9	31,9	12	48	32	16	14	200	150	16,8	1794322000	GP-SD2S-G3/4E-G1/2E
G 1 A	G 1/2 A	PN 420	26,9	39,9	12	52	41	18	14	250	150	25,7	1790862000	GP-SD2S-G1E-G1/2E
G 1 A	G 3/4 A	PN 420	31,9	39,9	16	54	41	18	16	250	200	29,4	1794332000	GP-SD2S-G1E-G3/4E
G 1 1/4 A	G 1/2 A	PN 420	26,9	49,9	12	54	50	20	14	500	150	40,2	1790822000	GP-SD2S-G11/4E-G1/2E
G 1 1/4 A	G 3/4 A	PN 420	31,9	49,9	16	56	50	20	16	500	200	41,6	1790872000	GP-SD2S-G11/4E-G3/4E
G 1 1/4 A	G 1 A	PN 420	39,9	49,9	20	58	50	20	18	500	250	47,8	1794342000	GP-SD2S-G11/4E-G1E
G 1 1/2 A	G 1 A	PN 420	39,9	54,9	20	63	55	22	18	600	250	55,7	1790832000	GP-SD2S-G11/2E-G1E
G 1 1/2 A	G 1 1/4 A	PN 420	49,9	54,9	25	65	55	22	20	600	500	69,5	1794352000	GP-SD2S-G11/2E-G11/4E
G 2 A	G 1 1/2 A	PN 160	54,9	74,9	32	70	75	24	22	700	600	117,6	1794362000	GP-SD2S-G2E-G11/2E