


支柱固定夹



①代号		④材质	⑤表面处理	⑥附件
选择型	指定型			
FCSBHL	FCSBHS	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	内六角螺栓(发黑)
FCSEHL	FCSEHS		无电解镀镍	内六角螺栓(不锈钢)
FCSNHL	FCSNHS		不锈钢	-
FCSAHL	FCSAHS	铝合金	黑色阳极氧化	内六角螺栓(发黑)

- ▲ 如果对防锈性能有要求, 请优先选择不锈钢材质、铝合金材质和无电解镀镍表面处理产品。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货镀镍产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 一般结构用钢、不锈钢材质产品带有防锈油。



①代号 - ②内径D - ③内径V - ④长度L
FCSBHL - D10 - V8 - L20

①代号	②内径D		③内径V		④长度L	主要尺寸																									
	D	公差H7	V	公差H7		选择型	A	B	C	E	G	H	P	N1	N2	M	K	S													
(选择型) FCSBHL FCSEHL FCSAHL FCSNHL	8	+0.015 0	6	+0.012 0	10 15 20 25	A=L+E+G	12	9	13	12	8	7			M4	4.5	2														
	10	+0.018 0	8	+0.015 0	15 20 25 30														16	12	15	14	9	8							
	12		10		20 25 30 40														16	16	16	15	10	9					M5	5.5	
	20	+0.021 0	15	+0.018 0	25 30 40 50														22	18	18		12	10	11	9					
	25				20														30 40 50 75	28	22	22	20	15	13	14	11			M6	6.6
	30				20														50 75 100 150	32	25	25		18	13	16	14				
	35	+0.025 0	25	+0.021 0															40	30	29	24	21	16	20	15			M8	9	

- ▲ H7公差、垂直度为开口加工前的公差。
- ▲ 配合轴公差建议采用g6、f8。

①代号	②内径D		③内径V		④长度L	主要尺寸																									
	D	公差H7	V	公差H7		指定型最小单位1	A	B	C	E	G	H	P	N1	N2	M	K	S													
(指定型) FCSBHS FCSEHS FCSAHS FCSNHS	8	+0.015 0	6	+0.012 0	10-25	A=L+E+G	12	9	13	12	8	7			M4	4.5	2														
	10	+0.018 0	8	+0.015 0	12-30														16	12	15	14	9	8							
	12		10		15-35														16	16	16	15	10	9					M5	5.5	
	20	+0.021 0	15	+0.018 0	20-45														22	18	18		12	10	11	9					
	25				20														25-55	28	22	22	20	15	13	14	11			M6	6.6
	30				20														30-80	32	25	25		18	13	16	14				
	35	+0.025 0	25	+0.021 0	50-160														40	30	29	24	21	16	20	15			M8	9	

- ▲ H7公差、垂直度为开口加工前的公差。
- ▲ 配合轴公差建议采用g6、f8。

附件螺栓

D	内六角螺栓
8	M4x8/M4x12 各 1 个
10	M5x10/M5x12 各 1 个
12	M5x16 2 个
20	M5x16/M5x20 各 2 个
25	M6x20/M6x25 各 2 个
30	M6x25/M6x30 各 2 个
35	M8x30/M8x35 各 2 个
35	M8x35/M8x40 各 2 个



制作品

5天发货

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号7天发货, 请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

数量分类	标准订单		特殊订单	
	小单	大单	小单	大单
数量	1~9	10~	1~9	10~
价格	100%	另行报价	100%	另行报价
交货期	通常	另行报价	通常	另行报价