

# 全铜快插系列

## Y型三通变径接头 / T型三通变径接头

大批量  
订购

L2  
气动接头

### Y型三通变径接头

NEW  
新产品




CAD  
2D 3D

① 代号	④ 材质	⑤ 表面处理
HGCYS	铜	镀镍

#### 订购编号示例

① 代号 - ② 尺寸系列  
HGCYS - 102A



① 代号	② 尺寸系列	D <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>
HGCYS	0604	6	4	33	12.6	8	12
	0806	8	6	35	14.5	12	14
	0808	8	8	35	17	14	16
	1006	10	6	45	17	12	16
	1008	10	8	45	17	14	16
	1210	12	10	50	20	16	18

### T型三通变径接头

NEW  
新产品




CAD  
2D 3D

① 代号	④ 材质	⑤ 表面处理
HGCTS	铜	镀镍

#### 订购编号示例

① 代号 - ② 尺寸系列  
HGCTS - 102A



① 代号	② 尺寸系列	D <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>
HGCTS	0604	φ6	φ4	46	18	φ12	φ8
	0804	φ8	φ4	51	20.5	φ14	φ8
	0806	φ8	φ6	51	23.5	φ14	φ12
	1004	φ10	φ4	60	22.5	φ16	φ8
	1006	φ10	φ6	60	21	φ16	φ12
	1008	φ10	φ8	60	26	φ16	φ14
	1206	φ12	φ6	63	26	φ18	φ12
	1208	φ12	φ8	63	28	φ18	φ14
	1210	φ12	φ10	63	30	φ18	φ16
	1408	φ14	φ8	70	28	φ21	φ14
	1410	φ14	φ10	70	30	φ21	φ16
	1412	φ14	φ12	70	32	φ21	φ18
	1610	φ16	φ10	70	30	φ23	φ16
	1612	φ16	φ12	70	32	φ23	φ18
	1614	φ16	φ14	70	35	φ23	φ21
	0406	φ4	φ6	44	19	φ12	φ8
	0408	φ4	φ8	41	25.5	φ14	φ8
	0608	φ6	φ8	48	25.5	φ14	φ12
	0410	φ4	φ10	45	29	φ16	φ8
	0610	φ6	φ10	48	29	φ16	φ12
	0810	φ8	φ10	52	29	φ16	φ14
	0612	φ6	φ12	52	31.5	φ18	φ12
	0812	φ8	φ12	54	31.5	φ18	φ14
	1012	φ10	φ12	50	31.5	φ18	φ16