

ZESTAW UCHWYTÓW DO MOCOWANIA

Zestaw uchwytów do mocowania ze sprężynującym uchwytem do łap dociskowych i smarem do śrub.

Opis wg 2140.01.01, za wyjątkiem szczęk do mocowania głębokiego. Ich funkcję w zestawie pełnią 4 sprężynujące uchwyty do łap dociskowych.



2140.01.02. Zestaw uchwytów do mocowania

Numer katalogowy 2140.01.02...		...10.10	...12.12	...12.14	...16.16	...16.18	...20.20	..20.22	...20.24
Zawartość		M 10×10	M 12×12	M 12×14	M 16×16	M 16×18	M 20×20	M 20×22	M 20×24
Uniwersalne podkładki zaciskowe	Wielkość sztuka	1 2 3 4 4 2	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4
Łapy zaciskowe z zębami schodkowymi	Wielkość sztuka	11×80 4	14×100 4	14×100 4	18×125 4	18×125 4	22×160 4	22×160 4	22×160 4
Śruby do rowków teowych DIN 787 (nr zam. 2140.30.)	Wielkość sztuka	100 63 4 4	125 80 4 4	125 80 4 4	160 100 4 4	160 100 4 4	200 125 4 4	200 125 4 4	- -
Śruby dwustronne	Wielkość sztuka	80 4	100 4	100 4	125 4	125 4	125 4	125 4	200 125 4 8
Nakrętki sześciokątne 1,5 d wysokie	Wielkość sztuka	M10 6	M12 4	M12 4	M16 4	M16 4	M20 6	M20 6	M20 6
Panewki stożkowe, zgodne z DIN	Wielkość sztuka	M10 6	M12 6	M12 6	M16 6	M16 6	M20 6	M20 6	M20 6
Nakrętki wydłużone 3,0 d wysokie	Wielkość sztuka	M10 4	M12 4	M12 4	M16 4	M16 4	M20 4	M20 4	M20 4
Przeciągacz do rowków teowych	Wielkość sztuka	- -	- -	14-20 1	14-20 1	14-20 1	14-20 1	22-32 1	22-32 1
Klucz pierścieniowo-widelkowy	Wielkość sztuka	16×16 1	18×18 1	18×18 1	24×24 1	24×24 1	30×30 1	30×30 1	30×30 1
Nakrętki do rowków teowych	Wielkość sztuka	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	M 20×24 8
Uchwyt do łap zaciskowych	Wielkość sztuka	1 4	2 4	2 4	3 4	3 4	4 4	4 4	4 4
Smear do śrub	sztuka	1	1	1	1	1	1	1	1