

Lastschaltleistenfeld

Sammelschienenhalter

für Lastschaltleistenfeld

Sammelschienenhalter für das Verteil-Sammelschienensystem des Lastschaltleistenfeldes.

Material:

Glasfaserverstärkter Kunststoff


Lieferumfang:

Inkl. Befestigungswinkel und Schrauben.

Für Schienen mm	Polzahl	VE	Best.-Nr. SV
50 x 10	3-/4-polig	1 St.	9674.415
60 x 10	3-/4-polig	1 St.	9674.416
80 x 10	3-/4-polig	1 St.	9674.418
100 x 10	3-/4-polig	1 St.	9674.410

! Zusätzlich wird benötigt:

- Aufnahmesatz für Lastschaltleistenfeld, siehe Seite 354.
- Endhalter für Lastschaltleistenfeld, siehe Seite 357.
- Verteil-Sammelschiene für Lastschaltleistenfeld, siehe Seite 357.



Endhalter

für Lastschaltleistenfeld

Endhalter für das Verteil-Sammelschienensystem des Lastschaltleistenfeldes zur vertikalen Abstützung des Verteil-Schienensystems bei Einspeisung von oben.

Material:

Glasfaserverstärkter Kunststoff

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungswinkel und Schrauben.

Für Schienen mm	Polzahl	VE	Best.-Nr. SV
50 x 10	3-/4-polig	1 St.	9674.435
60 x 10	3-/4-polig	1 St.	9674.436
80 x 10	3-/4-polig	1 St.	9674.438
100 x 10	3-/4-polig	1 St.	9674.430

! Zusätzlich wird benötigt:

- Aufnahmesatz für Lastschaltleistenfeld, siehe Seite 354.
- Verteil-Sammelschiene für Lastschaltleistenfeld, siehe Seite 357.



Verteil-Sammelschiene

für Lastschaltleistenfeld


Verteil-Sammelschiene passend zu den Haupt-Sammelschienensystemen Maxi-PLS und Flat-PLS zum Einbau in die Lastschaltleistenfelder.

Material:

E-Cu

! Zusätzlich wird benötigt:

- Sammelschienenhalter für Lastschaltleistenfeld, siehe Seite 357.
- Endhalter für Lastschaltleistenfeld, siehe Seite 357.
- Klemmblock Verteil-Sammelschiene, siehe Seite 358.



Für Schrankhöhe 2000 mm

Abmessung mm	Länge mm	VE	Best.-Nr. SV
50 x 10	1632,5	1 St.	9674.405
60 x 10	1632,5	1 St.	9674.406
80 x 10	1632,5	1 St.	9674.408
100 x 10	1632,5	1 St.	9674.400

Für Schrankhöhe 2200 mm

Abmessung mm	Länge mm	VE	Best.-Nr. SV
50 x 10	1832,5	1 St.	9674.425
60 x 10	1832,5	1 St.	9674.426
80 x 10	1832,5	1 St.	9674.428
100 x 10	1832,5	1 St.	9674.420