

精致型梯形齿聚氨酯无缝同步带

T5/T10 型

成本
经济型产品

交期缩短

大批量订购
bulk order


■ T5/T10 型



型式	类型	齿距 (mm)	材质		颜色	使用温度
			主体	芯线	主体	
HQ-ABPUN-T5	T5	5	聚氨酯	钢丝	灰色半透明	0~70°C
HQ-ABPUN-T10	T10	10				

产品特点: 聚氨酯环形同步带由连续的钢丝芯及热塑聚氨酯材料制成, 是真正的无接口环型带, 可以保证运行过程中的特性并承担高负载, 适用于高速动力传动及高负载传输。

- ▲注: 聚氨酯同步带随时间变化可能有色差, 对强度性能均无影响。
- ▲注: 长度公差为 0-2 个齿



订购编号示例

① 代号	-	② 齿形	③ 公称宽度	-	④ 编号
HQ-ABPUN	-	T5	100	-	185

HQ-ABPUN-T5 (齿距: 5mm)					
① 代号	② 齿形	③ 公称宽度	④ 编号	周长 (mm)	齿数
HQ-ABPUN	T5	100 (10mm)	185	185	37
			200	200	40
			225	225	45
			250	250	50
			275	275	55
			280	280	56
			295	295	59
			300	300	60
			325	325	65
			350	350	70
			375	375	75
			400	400	80
		425	425	85	
		440	440	88	
		450	450	90	
		475	475	95	
		500	500	100	
		525	525	105	
		550	550	110	
		575	575	115	
		590	590	118	
		600	600	120	
		625	625	125	
		630	630	126	
		650	650	130	
		675	675	135	
		690	690	138	
		700	700	140	
		725	725	145	
		750	750	150	
		780	780	156	
		800	800	160	
		850	850	170	
		900	900	180	
		1000	1000	200	
		1075	1075	215	
		1090	1090	218	
		1100	1100	220	
		1115	1115	223	
		1215	1215	243	
		1350	1350	270	
		1440	1440	288	

HQ-ABPUN-T10 (齿距: 10mm)					
① 代号	② 齿形	③ 公称宽度	④ 编号	周长 (mm)	齿数
HQ-ABPUN	T10	100 (10mm)	400	400	40
			450	450	45
			500	500	50
			530	530	53
			550	550	55
			560	560	56
		600	600	60	
		630	630	63	
		650	650	65	
		700	700	70	
		720	720	72	
		750	750	75	
		800	800	80	
		850	850	85	
		900	900	90	
		910	910	91	
		920	920	92	
		950	950	95	
		960	960	96	
		980	980	98	
		1000	1000	100	
		1050	1050	105	
		1100	1100	110	
		1150	1150	115	
		1200	1200	120	
		1320	1320	132	
		1350	1350	135	
		1400	1400	140	
		1450	1450	145	
		1500	1500	150	
		1600	1600	160	
		1700	1700	170	
		1750	1750	175	
		1800	1800	180	
		1880	1880	188	

G5
拉手/合页
手柄/手轮
门组件