

40 槽宽 8.2 系列铝型材 - 连接件


挤压角铝 80×80×12-90°

■ 挤压角铝 80×80×12-90°



材质	表面处理
铝合金	阳极氧化

● 从挤压型材上截取料段经钻孔加工而成，连接强度高，灵活性和通用性好，安装简单方便，主要用于型材的直角连接。



CCE-80-12-4040


CCE-8-12-4080

CCE-80-12-40120

CCE-80-12-40160

代号	适用型材	规格	加工代码	参考重量 (g)	紧固组件
CCE-80-12-4040	40 系列 40mm	单个供货	-	146	-
CCE-80-12-4040-ST		成套供货	-		C109x4
CCE-80-12-4040-M5		加工供货	M5		-
CCE-80-12-4040-M5-ST		成套加工供货	M5		C109x4+C08x1
CCE-80-12-4080	40 系列 80mm	单个供货	-	345.6	-
CCE-80-12-4080-ST		成套供货	-		C109x8
CCE-80-12-4080-M5		加工供货	M5		-
CCE-80-12-4080-M5-ST		成套加工供货	M5		C109x8+C08x1
CCE-80-12-40120	40 系列 120mm	单个供货	-	546	-
CCE-80-12-40120-ST		成套供货	-		C109x12
CCE-80-12-40120-M5		加工供货	M5		-
CCE-80-12-40120-M5-ST		成套加工供货	M5		C109x12+C08x1
CCE-80-12-40160	40 系列 160mm	单个供货	-	746.5	-
CCE-80-12-40160-ST		成套供货	-		C109x16
CCE-80-12-40160-M5		加工供货	M5		-
CCE-80-12-40160-M5-ST		成套加工供货	M5		C109x16+C08x1

⚠ 如需横向安装，咨询销售工程师。



05
槽 40
宽 系
8.2 列