

40 槽宽 10.2 系列铝型材 - 紧固件



T 形螺母 / 弹片螺母 / T 形螺栓

■ T 形螺母




材质	表面处理
碳钢	镀镍

● T 形螺母可以从 T 形槽外部直接置入槽内, 因而装配效率高, 但连接强度和可靠性均不及预置螺母。





代号	孔径 M	参考重量 (g)
BC-10-M4	M4	8
BC-10-M5	M5	7.4
BC-10-M6	M6	7.2
BC-10-M8	M8	6

■ 弹片螺母



材质	表面处理
碳钢	镀镍

● 可以从型材的 T 形槽口处置入, 也可从型材端部直接置入, 用于弥补漏装的预置螺母。





代号	孔径 M	参考重量 (g)
BJ-10-M4	M4	10.7
BJ-10-M5	M5	10.3
BJ-10-M6	M6	9.8
BJ-10-M8	M8	9.3

■ T 形螺栓



材质	表面处理
碳钢	镀镍

● T 形螺栓可以从 T 形槽外部直接置入槽内, 因而装配效率高, 连接强度和可靠性也与 T 形螺母相当。



代号	长度 L	参考重量 (g)
BF-10-20	20	12.4
BF-10-25	25	14.4
BF-10-30	30	15.8