


圆管带螺母型 / 圆管型·斜拉型 管形拉手

内装型




■内装型

NEW
新产品



①代号	类型		M 材质	S 表面处理
PHTZJB	管型	标准型	SUS304	喷砂



订购编号示例

①代号	-	② L
PHGSJJ	-	200

型号		E	D	E ₁	H	F	D ₁	M	T
①代号	② L								
PHGSJJ	200	214	28	186	66	50	25	M8	16
	250	264		236					
	300	314		286					
	400	414		386					
	500	514		486					
600	614	586							




小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7工作日	现询




1-9	10-
1	另行报价

■内装型

NEW
新产品



①代号	类型		M 材质	S 表面处理
PHGSJP	管型	标注型	铝合金	阳极氧化



订购编号示例

①代号	-	② L
PHGSJP	-	400

型号		E	E ₁	D	B	M	T	F	H
①代号	② L								
PHGSJP	400	569	281	25	30	M10	18	60.2	76.8
	600	769	481						
	800	969	681						
	1000	1169	881						
	1200	1369	1081						



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7工作日	现询



1-9	10-
1	另行报价

G1
门拉手/手柄/手轮/合页/

分类目录
➤➤

返回主目录
➤➤