

40 槽宽 10.2 系列铝型材 - 连接件

挤压角铝 50×50×9-90°


■ 挤压角铝 50×50×9-90°



库存

材质	表面处理
铝合金	阳极氧化

● 从挤压型材上截取料段经钻孔加工而成，连接强度高，灵活性和通用性好，安装简单方便，主要用于型材的直角连接。



CC-50-4040 CC-50-4080

CC-50-40120

CC-50-40160

代号	适用型材	规格	加工代码	参考重量 (g)	紧固组件
CC-50-4040	40 系列 40mm	单个供货	-	66	-
CC-50-4040-A06		成套供货	-	112	A06x2
CC-50-4040-M5		加工供货	M5	66	-
CC-50-4040-M5-ST		成套加工供货	M5	114	A06x2+A14x1
CC-50-4080	40 系列 80mm	单个供货	-	154	-
CC-50-4080-A06		成套供货	-	240	A06x4
CC-50-4080-M5		加工供货	M5	154	-
CC-50-4080-M5-ST		成套加工供货	M5	242	A06x4+A14x1
CC-50-40120	40 系列 120mm	单个供货	-	242	-
CC-50-40120-A06		成套供货	-	372	A06x6
CC-50-40120-M5		加工供货	M5	242	-
CC-50-40120-M5-ST		成套加工供货	M5	374	A06x6+A14x1
CC-50-40160	40 系列 160mm	单个供货	-	330	-
CC-50-40160-A06		成套供货	-	502	A06x8
CC-50-40160-M5		加工供货	M5	330	-
CC-50-40160-M5-ST		成套加工供货	M5	504	A06x8+A14x1

⚠ 如需横向安装，咨询销售工程师。



内六角圆柱头螺钉
标准弹簧垫圈

T型螺母

