

40 槽宽 10.2 系列铝型材 - 连接件


挤压角铝 70×70×9-135°

■挤压角铝 70×70×9-135°



材质	表面处理
铝合金	阳极氧化

● 从挤压型材上截取料段经钻孔加工而成，连接强度高，灵活性和通用性好，安装方便，主要用于型材的 135 度角连接。



CC-70-4040


CC-70-4080

CC-70-40120

CC-70-40160

代号	适用型材	规格	加工代码	参考重量 (g)	紧固组件
CC-70-4040	40 系列 40mm	单个供货	-	96	-
CC-70-4040-A06		成套供货	-	142	A06X2
CC-70-4040-M5		加工供货	M5	96	-
CC-70-4040-M5-ST		成套加工供货	M5	144	A06X2+A14X1
CC-70-4080	40 系列 80mm	单个供货	-	227	-
CC-70-4080-A06		成套供货	-	313	A06X4
CC-70-4080-M5		加工供货	M5	227	-
CC-70-4080-M5-ST		成套加工供货	M5	315	A06X4+A14X1
CC-70-40120	40 系列 120mm	单个供货	-	357	-
CC-70-40120-A06		成套供货	-	487	A06X6
CC-70-40120-M5		加工供货	M5	357	-
CC-70-40120-M5-ST		成套加工供货	M5	489	A06X6+A14X1
CC-70-40160	40 系列 160mm	单个供货	-	488	-
CC-70-40160-A06		成套供货	-	660	A06X8
CC-70-40160-M5		加工供货	M5	488	-
CC-70-40160-M5-ST		成套加工供货	M5	662	A06X8+A14X1

⚠ 如需横向安装，咨询销售工程师。



06
槽 40
宽 系
102 列