

管形拉手

内装型·螺钉安装




大批量
订购
bulk order


■内装型·螺钉安装




①代号	材质		表面处理 / 颜色	
	支架	圆管	支架	圆管
PHGSYE	-	SUS304	-	镜面抛光
PHGSYF	ZDC	SUS304	镀亚光铬	拉丝



PHGSYE



PHGSYF



订购编号示例

①代号 - ② L
PHGSYE - L475



视角标准：第一视角

型号		参考重量 (kg/pcs)	型号		L ₁	H	承重 (Kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L		①代号	② L				
PHGSYE	475	0.65	PHGSYF	192	256	80.5	50	0.38
				350	414			0.72
				500	564			1.05
				800	864			1.70



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询




1-9	10~
100%	现询


■内装型·螺钉安装



①代号	材质		表面处理 / 颜色	
	支架	圆管	支架	圆管
PHGSYG	PF	SUS201	黑色	镜面抛光
PHGSYH	SUS201		镜面抛光	



PHGSYG
PHGSYH



订购编号示例

①代号 - ② L
PHGSYG - L380



视角标准：第一视角

型号		L ₁	H	G	D ₁	D ₂	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L						
PHGSYG PHGSYH	380	580	85	31.8	25	20.4	0.25
	500	650					0.35
	600	800					0.40
	815	920	103				0.60



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询



1-9	10~
100%	现询