

40 槽宽 10.2 系列铝型材 - 连接件

挤压角铝 80×80×12-90°


■ 挤压角铝 80×80×12-90°



库存

材质	表面处理
铝合金	阳极氧化

● 从挤压型材上截取料段经钻孔加工而成，连接强度高，灵活性和通用性好，安装简单方便，主要用于型材的直角连接。




CC-80-12-4040 CC-80-12-4080

CC-80-12-40120

CC-80-12-40160

代号	适用型材	规格	加工代码	参考重量 (g)	紧固组件
CC-80-12-4040	40 系列 40mm	单个供货	-	146	-
CC-80-12-4040-ST		成套供货	-	251	A11X2+A69X2
CC-80-12-4040-M5		加工供货	M5	146	-
CC-80-12-4040-M5-ST		成套加工供货	M5	254	A11X2+A69X2+A14x1
CC-80-12-4080	40 系列 80mm	单个供货	-	345.6	-
CC-80-12-4080-ST		成套供货	-	553.6	A69X4+A11X4
CC-80-12-4080-M5		加工供货	M5	345.6	-
CC-80-12-4080-M5-ST		成套加工供货	M5	556	A69x4+A11x4+A14x1
CC-80-12-40120	40 系列 120mm	单个供货	-	546	-
CC-80-12-40120-ST		成套供货	-	754	A69x6+A11x6
CC-80-12-40120-M5		加工供货	M5	546	-
CC-80-12-40120-M5-ST		成套加工供货	M5	757	A69x6+A11x6+A14x1
CC-80-12-40160	40 系列 160mm	单个供货	-	746.5	-
CC-80-12-40160-ST		成套供货	-	954.5	A69x8+A11x8
CC-80-12-40160-M5		加工供货	M5	746.5	-
CC-80-12-40160-M5-ST		成套加工供货	M5	957.5	A69x8+A11x8+A14x1

⚠ 如需横向安装，咨询销售工程师。



06
槽 40
宽系
102列