









①代号	④材质	⑤表面处理
PHTABA	A6063	喷塑(黑色)
PHTABB		滚磨抛光
PHTABC		本色喷砂阳极氧化
PHTABD		喷砂阳极氧化(黑色)
PHTABE		滚磨抛光
PHTABF		抛光
PHTSBA	SUS304	镜面抛光
PHTSBB	PF	喷砂
PHTSBC		黑色



G1 手柄/手轮/拉手  
合页/门组件



①代号 - ②D  
PHTABA - 100

### 通孔型

型号		L <sub>1</sub>	H	A	E	d	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L						
PHTABA PHTABB	100	117	55	26	17	11	0.14
	114	129				12	
	120	137				11	0.16
	140	157					0.18
	160	177					0.2
	180	197					0.22
PHTABC	200	217	12	0.24			
PHTABC	152	167		0.18			

### 沉孔型

型号		L <sub>1</sub>	A	E	d	d <sub>1</sub>	h	h <sub>1</sub>	H	参考重量 (kg/pcs)	
①代号	②L									PHTABC/PHTABD PHTABE/PHTABF	PHTSBA PHTSBB
PHTABC PHTABD PHTABE PHTABF PHTSBA PHTSBB	100	114	26	17	6.3	11	10.5	6.5	47	0.07	0.14
	116	130							53	0.08	0.17
	132	146							55	0.09	0.19
	150	164							67	0.11	0.22
	164	178							57	0.12	0.24
	196	210								0.14	0.28

型号		A	E	d	d <sub>1</sub>	h	h <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	H	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L									
PHTSBC	90	32	21	6.5	10.5	7	8.5	111	60	0.09
	114							135		0.11
	120							141		0.12
	140							161		0.13
	160			181	8.5	13.5	8.5	0.15		
	180			201				0.16		
	200			221				0.18		



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询