

# 扭矩合页

## 双轴制动型 · 圆孔型 / 锥孔 + 圆孔型 / 旋转制动型

### ■双轴制动型 · 圆孔型 / 锥孔 + 圆孔型



①代号	类型		调整角度	材质	表面处理	使用温度
HGNSVJ	双轴制动型	锥孔 + 圆孔型	任意角度定位型	SUS430	滚磨抛光	0~40°C

●用途：  
液晶显示器及监视用摄像机等


△注意：

- 初始扭矩与额定扭矩的偏差为 ±20%。
- 连续使用可能会达不到规定的扭矩。
- 不可在本产品上涂敷润滑剂。
- 额定扭矩为交货时的扭矩值。并非耐久试验后的扭矩值。
- 请勿在室外或粉尘飞扬的场所使用，否则可能会明显降低性能。
- 根据所用显示器的大小、形状及安装方法的不同，倾角及转角可能会减小。
- 非全不锈钢制，不可用于溅水环境。




#### 订购编号示例

①代号	-	②规格
HGNSVJ	-	70

型号		扭矩 (倾斜方向) (N·m)	扭矩 (旋转方向) (N·m)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格			
HGNSVJ	70	7	3	0.06



#### 安装加工图



HGNSVJ

