




①代号	类型		④材质	⑤表面处理
HGPZRJ	厚型	偏心旋转型	ZDC	喷塑(亚光黑)
HGPZRJ				镀铬
HGPZRK				喷塑(亚光黑)



**HGPZRJ  
HGPZRJ**  
上下偏置螺孔型  
规格:30/30B/59.5



**HGPZRJ  
HGPZRJ**  
上下偏置螺孔型  
规格:30A/50/59.5A



**HGPZRK**  
螺孔型

视角标准：第一视角

G1 手柄/手轮/拉手  
合页/门组件



①代号 - ②规格  
HGPZRJ - 22

型号		L	H	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	H <sub>4</sub>	E	E <sub>1</sub>	M	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
HGPZRJ HGPZRJ	②规格 30	28.5	30	18.5	-	-	22	22	15.5	10	13	11.5	4	10	0.04
	30A	21.5		12.5	10	9		-	-	-		-	15		
	30B	22		13	-	-		22	9	10		-	10		
	50	24.5	50	12.5	12	9.5	40	-	-	15	13	-	17	0.08	
	59.5	34	59.5	19.5	-	-	50	45	17.5	13.5	17.5	-	5	30	0.17
	59.5A	29		15	14	11		-	-	-	18	16	20		

型号		负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号 HGPZRK	②规格 30	15	0.09



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询