




## ■标准型内/外螺纹安装



①代号	类型	主体		螺杆		
		M材质	颜色	M材质	S表面处理	
HDTZBB	直杆型	内螺纹型	ZDC	烤漆	S45C	发黑
HDTZBA			SUS304	抛光	SUS304	-
HDTZAB			SUS304	烤漆	S45C	发黑
HDTZAA	直杆型	外螺纹型	ZDC	烤漆	S45C	发黑
HDTZAB			SUS304	抛光	SUS304	-
HDTZAA			SUS304	抛光	SUS304	-



视角标准: 第一视角

G1 手柄手柄拉手  
合页门组件



①代号 - ②M - ③L - ④握柄颜色

HDTZBB - M4 - E

HDTZAA - M5 - L12 - M



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询


型号		参考重量(kg/pcs)								
①代号	②M	④握柄颜色	R	H <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	HDTZBB	HDTZBA	HDTZAB
HDTZBB	4	E(黑色) M(橙色) Y(银灰色)	44	25.4	13	34.5	7	0.03	0.03	
	5							0.03	0.03	
	6							0.04	0.04	
	8							0.07	0.07	
	10							0.11	0.11	
HDTZAB	12		62.5	32.7	17.5	44.8	10	0.17	0.17	
	4		92	45.5	24	67.2	17			0.025
	6									0.035
HDTZAA	5		44	25.4	13	34.5	7			0.045
	6									

型号		参考重量(kg/pcs)								
①代号	②M	③L	④握柄颜色	R	H <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	H	HDTZAA	HDTZAB	HDTZAA
HDTZAA	4	12 16 20 25	E(黑色) M(橙色) Y(银灰色)	44	25.4	13	34.5	0.03	0.03	
	5	12 16 20 25 32						0.03	0.03	
	6	12 16 20 25 32 40						0.04	0.04	
	8	16 20 25 32 40 50						0.07	0.07	
	10	20 25 32 40 50						0.15	0.15	
HDTZAB	12	25 32 40 50		62.5	32.7	17.5	44.8	0.22	0.22	
	4	12 16 20 25		92	45.5	24	67.2			0.025
	5	12 16 20 25 32								0.035
HDTZAA	6	12 16 20 25 32		44	25.4	13	34.5			0.045

## ■按压式外螺纹安装



①代号	类型	主体		螺杆		垫圈		止推垫圈
		M材质	S表面处理	M材质	S表面处理	M材质	S表面处理	M材质
HDTZED	快速手柄	ZDC	静电喷涂	Q235	镀锌	S45C	镀锌	PA(黑色)
HDTSED				SUS303	-	SUS303	-	



1. 确定扳下把手的方向, 用紧固旋钮调节扭矩。  
2. 扳下把手即可固定。

视角标准: 第一视角



①代号 - ②M - ③L - ④握柄颜色

HDTZED - M5 - L30 - E

型号		参考重量(kg/pcs)												
①代号	②M	③L	④握柄颜色	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	R	t	K	A	紧固力(N)	手柄负载(N)	参考重量(kg/pcs)
HDTZED	5	30 40	E(黑色)	16	14	20	29.5	80	2	12	4	1000	18	0.122
	6	40 50		14	14					2000	36	0.136		
	8	50 60		17	5					3000	78	0.17		



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询