






①代号	类型		调整角度	材质	表面处理
HGXNNB	树脂型	沉孔型	多角度可限型	POM	皮纹处理

- 用途
  - 医疗设备、测量设备、食品机械等的树脂板 [ 门及小型钣金门 ]

- △注意
  - 初始设定释放扭矩存在差异，并非保证值；
  - 请勿将门长时间停在非停止位置；
  - 使用时，请事先通过实物加以确认。



**订购编号示例**

①代号	-	②规格	-	③表面颜色
HGXNNB	-	50	-	E

型号		③表面颜色	L	H	L <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	T	沉孔			E	E <sub>1</sub>	初始设定释放扭矩 (cN·m/个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格							d	D	h				
HGXNNB	50	E(黑色) W(白色)	60	50	40	30	8	4.2	9.8	5.2	9	17	49	0.03