


方形拉手

弧型·内装型



大批量
订购
bulk order





■弧型·内装型



①代号	材质	表面处理
PHFACA	A6063	本色阳极氧化
PHFACB		黑色阳极氧化
PHFZCA	ZDC	镀铬
PHFPCC	ABS	银色
PHFNCA	PA6+GF30	黑色
PHFNCB		灰色


拉
手

●特点：
拉手的业界标准。
拉手根部也容易抓握的可靠设计。
尺寸宽大、握感舒适、外观简洁。用途：机
床、大型门等。



订购编号示例

①代号 - ② L
PHFACA - L350



型号		E	H	H1	承重 (KG)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L					
PHFACA PHFACB	350	400	80	50	51	0.85
	550	600				1.25
	750	800				1.66
型号		参考重量 (kg/pcs)				
①代号	② L	0.15				
PHFPCC	260					

型号		参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L	
PHFZCA	102	0.08
型号		参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L	
PHFNCA PHFNCB	160	0.10



小单	中大单	大单
1~50	51~100	100~
通常	7工作日	现询



1-9	10~
100%	现询