

渗碳淬火磨齿齿条

标准型 / 带安装沉孔型

大批量
订购 
bulk order

■ 标准型

进口
产品




代号	材质	热处理	齿面硬度
CTSTCH	SCM415	调制 齿部渗碳淬火	50-60HRC

产品特点：是铬钼钢经渗碳处理的磨齿齿条，性能非常好。

订购编号示例

①代号 - ②模数
CTSTCH - 2



CTSTCH

①代号	②模数	全长 L	齿数	齿宽			容许传动力 (N)		容许传动力 (kgf)		质量 (kg)	齿形	压力角	精度等级
				B	H	h	弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度				
CTSTCH	1.5	499.51	106	15	20	18.5	5070	4620	517	472	1.09	全齿 高齿	20°	GB5 级
	2	502.65	80	20	25	23	9010	8240	918	840	1.82			
	2.5	502.65	64	25	30	27.5	14100	12900	1440	1310	2.71			
	3	499.51	53	30	35	32	20300	18600	2070	1900	3.76			

- ▲ 两端面未作防碳处理，所以不能加工吊装用螺孔等。
- ▲ 如需追加加工请联系销售工程师。

■ 带安装沉孔型

进口
产品




代号	材质	热处理	齿面硬度
CTSTCH	SCM415	调制 齿部渗碳淬火	50-60HRC

产品特点：是铬钼钢经渗碳处理的磨齿齿条，性能非常好。

订购编号示例

①代号 - ②模数
CTSTCP - 2



CTSTCP

①代号	②模数	齿数	全长				容许传动力 (N)				质量 (kg)	齿形	压力角	精度等级	装配孔位置尺寸				装配孔形状尺寸			质量 (kg)	
			L	B	H	h	弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度					E	F	G	孔数	螺钉尺寸	d	D		K
CTSTCP	1.5	106	499.51	15	20	18.5	5070	4620	517	472	1.09	全齿 高齿	20°	GB5 级	8	24.76	150	4	M5	6	10	6	1.07
	2	80	502.65	20	25	23	9010	8240	918	840	1.82								M6	7	11	7	1.78
	2.5	64	502.65	25	30	27.5	14100	12900	1440	1310	2.71								M8	8.6	14	9	2.64
	3	53	499.51	30	35	32	20300	18600	2070	1900	3.76								M10	10.8	17.5	11	3.63

- ▲ 两端面未作防碳处理，所以不能加工吊装用螺孔等。
- ▲ 如需追加加工请联系销售工程师。

G5
手拉门
手柄/合页
手轮