

调质磨齿齿条

C型 / D型

大批量
订购
bulk order

■ C型

进口
产品




代号	材质	热处理	齿面硬度
CTTZMC	SCM440	调质处理	225-285HB

产品特点: 是铬钼钢经渗碳处理的磨齿齿条, 性能非常好。

订购编号示例

①代号	-	②模数	-	③长度代码
CTTZMC	-	2	-	100



CTTZMC

①代号	②模数	③长度代码	全长 L	有效齿数	齿宽 B	高度 H	啮合高度 h	容许传动力 (N)		容许传动力 (kgf)		质量 (kg)	齿形	压力角	精度等级
								弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度				
CTTZMC	1	100	98	29	10	15	14	1530	641	156	65.3	0.11	全齿 高齿	20°	GB5级
		500	505	159								0.55			
	1.5	100	101	20	15	20	18.5	3450	1440	352	147	0.22			
		500	505	105								1.1			
	2	100	98	14	20	25	23	6130	2560	625	261	0.35			
		500	505	79								1.82			
	2.5	100	101	11	25	30	27.5	9580	4010	977	408	0.54			
		500	505	63								2.73			
	3	100	101	9	30	35	32	13800	5770	1410	588	0.76			
		500	505	52								3.81			

△如需追加加工请联系销售工程师。

■ D型

进口
产品




代号	材质	热处理	齿面硬度
CTTZMD	SCM440	调质处理	225-285HRC

产品特点: 是铬钼钢经渗碳处理的磨齿齿条, 性能非常好。

订购编号示例

①代号	-	②模数	-	③长度代码
CTTZMD	-	2	-	1000



CTTZMD

①代号	②模数	③长度代码	齿数	全长 L	齿宽 B	高度 H	啮合高度 h	容许传动力 (N)		容许传动力 (kgf)		质量 (kg)	齿形	压力角	精度等级
								弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度				
CTTZMD	1	1000	318	999.03	10	15	14	1530	641	156	65.3	1.49	全齿 高齿	20°	GB5级
	1.5		212	999.03	15	20	18.5	3450	1440	352	147	2.18			
	2		160	1005.31	20	25	23	6130	2560	625	261	3.63			
	2.5		128	1005.31	25	30	27.5	9580	4010	977	408	5.43			
	3		106	999.03	30	35	32	13800	5770	1410	588	7.53			

△两端面未作防碳处理, 所以不能加工吊装用螺孔等。

△如需追加加工请联系销售工程师。

G5
手柄/手轮
门组件