

方形拉手

斜角型·外装型




拉手


■斜角型·外装型




①代号	材质	表面处理 / 颜色
PHFPAA	ABS	橙色
PHFPAB		
PHFBAA	PA PA6+GF30	黑色
PHFBAB		
PHFSAA	ADC12	喷砂纹黑
PHFAAB		镀铬
PHFAAA		喷塑(黑色)
PHFAAC		磨砂电泳
PHFBAB	ZDC	喷塑无光黑




PHFPAA
PHFPAB
PHFAAA





PHFBAA




PHFBAB



PHFSAA




PHFAAB
PHFAAA
PHFAAC



PHFBAB

订购编号示例

①代号	-	② L
PHFPAA	-	L90



型号		E	D	D ₁	H	G	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L						
	PHFPAA	90	110	6.4	13.09	36	0.02
	PHFPAB	120	140	8.5	14	39	0.04
PHFPAB	180	200			49	28	0.07
PHFPAB	150	170	8.5	14.5	44	28	0.60

型号		E	D	D ₁	H	H ₁	G	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L							
	PHFSAA	120	130	4.2	7.2	41	4.2	12

型号		E	D	D ₁	H	H ₁	G	参考重量 (kg/pcs)	
①代号	② L								
	PHFAAA	90	110	6.4	13.09	36	6	21	0.10
	PHFAAB	100	115			30	5	17	0.11
	PHFAAA	130	145	7	12				0.12
PHFAAC	100	118			33	8		0.11	

型号		E	D	D ₁	T	G	H	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L							
	PHFBAA	122	142		13	26	40	0.04
	PHFBAA	150	170	6.5	14	28	52	0.07

型号		参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L	
PHFAAB	180	0.16

型号		参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L	
PHFSABW	239	0.3



小单	中大单	大单
1~50	51~100	100~
通常	7工作日	现询



1~9	10~
100%	现询