






①代号	M材质		S表面处理/颜色	
	支架	圆管	支架	圆管
PHGSYI	ZDC	SUS304	镀亚光铬	拉丝
PHGSYJ	PF	SUS201	喷砂氧化黑色	抛光
PHGSYA				镜面抛光
PHGAYH		A6063	阳极氧化	阳极氧化蓝色
PHGAYI				阳极氧化红色
PHGAYJ				阳极氧化黑色
PHGAYK				阳极氧化银色




PHGSYI



PHGSYJ



PHGSYA
PHGAYH
PHGAYI
PHGAYJ
PHGAYK



视角标准：第一视角

G1 手柄/手轮/拉手
合页/门组件



①代号 - ②L
PHGSYI - L192

①代号	型号		L ₁	H	承重 (Kg)	参考重量 (kg/pcs)
	②L					
PHGSYI	192		256	80.5	50	0.38
	350		414			0.72
	500		564			1.05
	800		864			1.70

①代号	型号		L ₁	A	E	H	参考重量 (kg/pcs)
	②L						
PHGSYJ	595		795	30	20	100	0.4
	815		915				0.6

①代号	型号		L ₁	L ₂	参考重量 (kg/pcs)
	②L				
PHGSYA PHGAYH PHGAYI PHGAYJ PHGAYK	280		340	230	0.25
	460		520	410	0.35
	900		960	850	0.65



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询