

# 拉环 / 拉手专用垫圈

## 拉环 / 拉手专用垫圈




### 拉环

NEW  
新产品



① 代号	类型		M 材质	S 表面处理
PHHNJA	内装型	快速安装型	PA	黑色
PHHZJA			ZDC	镀铬



订购编号示例

① 代号	-	② L
PHHNJA	-	L35

PHHNJA

PHHZJA

型号		L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	B	B <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	b	a	TS 门板厚度	参考重量 (KG/PCS)
① 代号	② L										
PHHNJA	35	22	28.9	12.5	7.95	28	11.5	30	8	0.8-1.5	0.01
PHHZJA	30	25	24.9	8	8	25	9	25	5.4	1.2-1.5	0.01



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1-9	10-
1	另行报价

### G1

门拉手 / 手柄 / 手轮 / 合页 / 手轮

### 拉手专用垫圈


NEW  
新产品



① 代号	类型	M 材质	S 表面处理
PHHBJA	拉手垫圈	SUM22L	镀铬
PHHBJB			电泳 (黑色亚光)
PHHSJA		SUS304	滚磨抛光

订购编号示例

① 代号	-	② D
PHHBJA	-	D15



PHHBJA  
PHHBJB  
PHHSJA

型号		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	T	T <sub>1</sub>	参考重量 (KG/PCS)
① 代号	② D					
PHHBJA	15	10.2	5.5	3.5	2	0.01
PHHBJB						
PHHSJA						



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1-9	10-
1	另行报价

分类  
目录



返回  
主目录

