



★ 产品特点：与加厚标准品相比，导向轴固定部加长，提高了支撑力。

A2 导向轴支座




标准加工  
按图定制


代号			M材质	S表面处理	A附件
圆法兰型	方法兰型	对边切割型			
SSFBN	SSFBNU	SSFBNC	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	2个/4个止动螺丝(发黑)
SSFEN	SSFENU	SSFENC		无电解镀锌	2个/4个止动螺丝(不锈钢)
SSFNN	SSFNNU	SSFNNC	不锈钢	-	-

- ▲ 不带内六角螺栓。
- ▲ 如果对防锈性能有要求，请优先选择无电解镀锌表面处理和不锈钢材质。
- ▲ 由于批次不同，发货镀锌产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
- ▲ 由于批次不同，发货带表面处理产品可能存在色差，不影响尺寸及功能。
- ▲ 四氧化三铁保护膜，无电解镀锌产品带有防锈油。

D12 2处止动螺丝安装位



D16-D50 4处止动螺丝安装位



①代号 - ②内径D  
SSFBN - D12

代号	内径D		主要尺寸												
	D	公差H7	N	H	D <sub>2</sub>	D <sub>6</sub>	h	H <sub>1</sub>	M(粗牙)	D <sub>1</sub>	K	W	G	F	d
(圆法兰型) SSFBN	12	+0.018	5	30	22	40	6	15	M4	32	32	25	28	16	4.5
	16	0	6	48	28	50		16		40	39	32	33	22	5.5
(方法兰型) SSFBNU	20	+0.021	7.5	48	35	63	8	16	M5	50	48	40	42	25	6.6
	25	0	7.5	57	40	68		19		55	53	45	45	30	6.6
(对边切割法兰型) SSFBNC	30	0	7.5	57	45	73	10	19	M6	60	58	50	48	35	6.6
	35	+0.025	10	75	55	89		10		25	72	70	61	58	42
SSFEN	40	0	15	75	70	104	12	25	M8	87	80	76	68	54	9
	50	0	15	75	80	114		12		25	97	90	86	73	64

▲ D16-D50为4个止动螺丝，其余为2个止动螺丝。



库存品

1天发货

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分型号 7 天发货，请以报价为准

数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单	大单
交货期	通常	另行报价



爱安特自营商城焕新登场，注册有礼，一键直达



400-6699-428



www.ant-fa.com